

OEM-/ODM-Service
 Jeder Stil, jede gewünschte Farbe

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,
 product testing certification, product patent authority,



Vorteile

- * USA oder Deutschland Dilas importierte Laserbarren.
 - * Mehr als 40 Millionen Schüsse, mehr als 3 Jahre, kein Wechsel des neuen Griffs erforderlich.
 - * 808 nm Alle Hauttypen können verwendet werden
 - * Hohe Leistung: NEUER 1200-W-/1800-W-Griff für Optionen
 - * Medizinische Griffpunktgröße 12 * 24 mm oder 12 * 36 mm, Lösung zur Haarentfernung für Gesicht und Körper!
 - * Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, äußerst effektiv, um sicherzustellen, dass die Maschine den ganzen Tag läuft und 24 Stunden lang keine Ausfallzeiten hat.
 - * Lange Lebensdauer: 40 Millionen Schüsse
- Griffanzeige

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



1200 W, 1800 W große Leistung zur freien Wahl

12*24 oder 12*36 mm Punktgröße

*350 g medizinischer Griff, geringes Gewicht, kostenlose schnelle Gleitbehandlung

* Mit Kontrollleuchte zur Anzeige des Betriebszustands (an Maschine und Griff), sichere Verwendung



Kühlung

* Maschine einschalten, sofort abkühlen, sofort Haarentfernung

- * Gute Kühlung, längere Lebensdauer des Griffs
- * Echter eisiger schmerzloser Haarentfernungseffekt

Behandlungseffekt

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Maschinenprogramm

1. 14 Zoll großer Bildschirm, schnelle Berührung
2. Männlich und weiblich, 6 Körperteile, 6 Hauttypen, intelligente Software zur Einstellung
3. 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache kann hinzugefügt werden
4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)

5.OEM/ODM-Service

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

6.Zertifikatsanzeige

F&E-Design Design- und Entwicklungsteams aus den USA und Deutschland. Standardproduktionslinie. Zertifizierte und getestete ausgereifte Produktionslinie und Qualitätsinspektionsteam. Was uns am meisten am Herzen liegt, ist, dass qualitativ hochwertige Produkte der Maßstab für die Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit sind.

Produktparameter

Modell	808V19
Lasertyp	Deutschland/USA importiert, 12 Barren, 18 Barren
Anzeige	Berührbarer 14-Zoll-4K-Bildschirm
Wellenlänge	808 mm oder 755 mm 808 mm 1064 mm
Schüsse	20-40 Millionen Schüsse
Energie	10~150 J/cm ² , einstellbar
Frequenz	1-10 Hz
Kühlung	Hochgeschwindigkeits-Doppel-TEC-Kühlluft- und geschlossener Wasserkreislauf-Behandlungskopf mit einstellbarer Halbleiterkühltemperatur
Leistung	3500W
Punktgröße	12*24mm oder 12*36mm zur Auswahl
Stromspannung	110V/60HZ oder 220V/50HZ zur Auswahl
Reingewicht	95 kg
Bruttogewicht	105 kg
Maschinengröße	53*40*105cm
Kartongröße	125*56*70,4

Produktverpackung

Lieferzeit	3-7 Werkzeuge nach Zahlung
Lieferweg	per Flugzeug, DHL, TNT, Fedex oder Zusteller
Vor der Auslieferung	Testen von Videos und Bildern
Nach der Lieferung	Garantie: 2 Jahre, bieten einwandfreien Kundendienst
Paket	Aluminiumbox mit Schaumstoff innen und Rädern außen

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

