

2021 Salon Queen

FASTER: 60% FASTER
 STRONGER: STRONGER POWER 40%
 BETTER RESULT
 SMARTER: 4K ANDROID SCREEN

FASTER, STRONGER, SMARTER

1. Drei-Wellenlängen-Diodenlaser.
2. Goldene Laserbarren aus Deutschland oder den USA importiert, 40.000.000 längere Lebensdauer.
3. Sicher, schnell, schmerzlos, dauerhaft
4. Für alle Haut- und Haarentfernungsarten
- 5, 14,0 Zoll großer Echtfarben-Touchscreen mit 6 Hautfarben.
6. Zwei Modelle können ausgewählt werden, Einzelgriff oder Doppelgriff

V26

Super comfortable experience
 Painless and permanent treatment result
 Suitable for all skin types and body areas

Das fortschrittlichste TEC-Kühlsystem in dieser Maschine sorgt für supergute Kühlergebnisse.

24 Stunden Arbeitszeit. Saphirmaterial. Tatsächlich schmerzfreies Erlebnis!

1) 10 Takte/ 12 Takte/ 16 Takte, 10-40 Millionen Schüsse.

2) Großer Fleck 12 * 20 mm / 12 * 35 mm für schnelle Haarentfernung.

3) Gefrorenes, eisgekühltes Saphirglas für eine schmerzfreie Haarentfernung.

4) Hochwertiger Goldlaserbarren, importiert aus Deutschland.

5) Medizinischer Griff ab 350 g, einfach zu behandeln.

Bildschirmsystem

1. 14 Zoll großer Touchscreen, humanisiertes Design.

2. Männlich/weiblich, Körperteile, 6 Hauttypen zur Auswahl.

3. 6 Sprachsysteme, Muttersprache was immer Sie wollen.

4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)

Laserbarren	Deutschland/USA importiert, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar
Wellenlänge	755 nm, 808 nm, 1064 nm/ oder einzeln 808 nm
Energie	0-150J/cm ²
Frequenz	1-10 Hz
Impulsbreite	40-800 ms
Bedienbare LCD-Schnittstelle	14,0-TFT-True-Color-LCD-Touchscreen
Kühlsystem	Luft- und geschlossener Wasserkreislauf-Behandlungskopf mit einstellbarer Halbleiterkühltemperatur
Leistung	4000W
Elektrische Quelle	220V/50HZ oder 110V/60HZ
N.W./ G.W	62kg/78kg

Company Strength

The collage consists of four panels. The top-left panel shows a person at a computer workstation with a circuit board, overlaid with an icon of two people and the text '50+ R&D team'. The top-right panel shows a person working on a machine, overlaid with an icon of two hands shaking and the text '500+ Cooperation Case'. The bottom-left panel shows a factory floor with workers, overlaid with a calendar icon and the text '17 Days Product deadline'. The bottom-right panel shows a row of machines, overlaid with a globe icon and the text '100+ Export country'.

>>OEM your own machine body.

>>OEM your own program software.

>>OEM pretty machine colors.

>>Print your LOGO on machine body and screen.

Custom Section


CASE design



LOGO design



SYSTEM design




Zertifikatsanzeige

CERTIFICATE DISPLAY



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

