



4 in 1

MLKJ kostengünstige 4-in-1-Multifunktions-Laser-Schönheitsmaschine, Diodenlaser IPL-Laser Nd-Yag-Laser HF-Laser



Das neueste 4-in-1-Multifunktions-Laser-Beauty-Gerät kombiniert vier verschiedene Lasertechnologien: Diodenlaser, IPL-Laser, ND:YAG-Laser und RF-Laser. Jede Technologie hat ihre eigenen Anwendungsfelder und Vorteile, die im Folgenden zusammengefasst sind:

Real shot display



808 handle



Elight handle



ND YAG Laser handle



RF handle



Diodenlaser:

Anwendungsgebiete:

Haarentfernung: Diodenlaser sind hochwirksam für die dauerhafte Haarentfernung bei verschiedenen Hauttypen. Vorteile: Präzision: Diodenlaser können bestimmte Bereiche gezielt ansprechen und sorgen so für eine präzise Haarentfernung. Geschwindigkeit: Diodenlaser haben größere Punktgrößen und hohe Wiederholungsraten, was schnelle Behandlungssitzungen ermöglicht. Sicherheit: Sie bieten eine selektive Photothermolyse und minimieren so Schäden an der umgebenden Haut.

DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.



• *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,
making your treatment more comfortable and painless



IPL-Laser (Intense Pulsed Light):

Photoverjüngung: IPL kann das Erscheinungsbild sonnengeschädigter Haut, Altersflecken, Sommersprossen und Gefäßläsionen verbessern. Haarentfernung: IPL kann auf Melanin in Haarfollikeln abzielen, um eine wirksame Haarentfernung zu erreichen. Vorteile:
Vielseitigkeit: IPL kann eine Reihe von Hautproblemen behandeln, darunter Pigmentierungsprobleme und Gefäßläsionen. Nicht-invasiv: IPL-Behandlungen sind im Allgemeinen nicht-invasiv und haben nur minimale Ausfallzeiten.

Elight handle



specification

- High-quality: Elight handpiece with super cooling system
- Optional Spot Size 15*50mm
- Long shots time: 150000 times
- 7 filters: 420/510/560/585/640/690/755nm
Standard: 420/510/680nm



Before & After



Hair removal



Skin rejuvenation



Freckle removal



Acne removal



Vascular



Skin firming

ND:YAG-Laser:

Anwendungsgebiete:

Tattooentfernung: ND:YAG-Laser können verschiedene Arten und Farben von Tattoos effektiv entfernen.

Behandlung pigmentierter Läsionen: Sie können das Auftreten pigmentierter Läsionen wie Muttermale und Altersflecken gezielt bekämpfen und reduzieren.

Vorteile:

Vielseitigkeit: ND:YAG-Laser können auf ein breites Spektrum an Pigmenten abzielen, sodass sie für verschiedene Tätowierungs- und Pigmentierungstypen geeignet sind.

Sicherheit: Sie haben eine längere Wellenlänge, die tiefer in die Haut eindringen kann und Schäden an der Oberfläche minimiert.

HANDLE-ADVANTAGE



specification

- **Multiple choice**
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- **Multifunction**
1320nm for skin rejuvenation
- **Indicator light**
Dot position is the indicator light position dot more accurate



Before&after compare



HF-Laser (Radiofrequenz):

Anwendungsgebiete:

Hautstraffung: HF-Laser können die Kollagenproduktion stimulieren, was zu einer Hautstraffung und Faltenreduzierung führt.

Vorteile:

Nicht-chirurgisch: HF-Laser bieten eine nicht-chirurgische Option zur Hautstraffung und -verjüngung.

Minimale Ausfallzeiten: Sie haben in der Regel nur geringe bis gar keine Ausfallzeiten, sodass Patienten ihre normalen Aktivitäten schnell wieder aufnehmen können.



Skin rejuvenation/Vascular/Acne



before



after



before



after



before



after

BEFORE & AFTE [®]



Hair removal



Skin rejuvenation



Freckle removal



Acne removal



Vascular



Lose weight

SCREEN INTERFAC [®]

Professional Screen, Easy operation



Bildschirmgröße	14-Zoll-Echtfarben-Touchscreen
Pulsdauer	10-300 ms
Frequenz	1-10 Hz
Punktgröße	Licht: 15*50mm Diodenlaser: 12 * 20 mm und 12 * 35 mm
Energie	1-150J/cm2
Kühlung	Wasserkühlung Luftkühlung TEC-Kondensatorkühlssystem

Stromspannung	AC220V/110V 50HZ/60HZ
Abmessungen der Maschine	113*65*76cm
Paket	Aluminiumbox
Garantie	2 Jahre

Das 4-in-1-Multifunktionslaser-Schönheitsgerät bietet den Vorteil der Vielseitigkeit und ermöglicht es Ärzten, mehrere ästhetische Probleme mit einem einzigen Gerät zu lösen. Es bietet ein umfassendes Behandlungsspektrum, darunter Haarentfernung, Photoverjüngung, Tattoorentfernung, Behandlung pigmentierter Läsionen und Hautstraffung.





Authentication

CE, NQA13485, CB certification and more Complete certification materials



60000+ Customers

We have professional after sale team and we provide 7*24 services



2 Years Warranty

2 years warranty for each machine, All questions will get reponse within 24 hours

CERTIFICATE DISPLAY



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

1. Ist es ein zuverlässiges Unternehmen?

Weifang Mingliang Development Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und ist in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Kundendienst für ästhetische Geräte und medizinische Lasergeräte tätig, auch im IT-Bereich und im Immobiliensektor. Wir verfügen über ein professionelles Team, das die Bereiche Optik, Maschinen, Elektrizität und Medizin integriert, um in diesem Bereich an der Spitze zu bleiben. Die Fabrik umfasst 5000 m² und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter.

2: Wie sieht es mit der Lieferung aus?

Wir können Tür-zu-Tür-Dienste auf dem Luft- oder Seeweg anbieten, abhängig von Ihrer tatsächlichen Anfrage. Wie DHL, UPS, TNT, FEDEX... auf dem Luftweg; und die Seetransporte.

3: Wie ist die Lieferzeit?

3-5 Werkzeuge. Riesiger Vorrat.

4: Was ist das Paket?

Robustes und schönes Gehäuse aus Aluminiumlegierung/Karton/Holzetui.

5: Verfügen Sie über zeitnahe Technologieunterstützung?

Wir verfügen über ein professionelles Technologieunterstützungsteam für Ihre zeitnahen Dienstleistungen. Wir bereiten die technischen Unterlagen für Sie vor, Sie können uns auch per Telefon, Webcam, Online-Chat (Googletalk, MSN, Skype, Yahoo...) kontaktieren.

6: Was ist die Zahlungsmethode?

T/T, WESTERN UNION, ÜBERTRAGUNGSURKUNDE usw.

7: Werden Sie uns unterstützen, wenn die Maschinen während des Versands kaputt gehen?

Im Allgemeinen wird unser Kunde die Versicherung vor dem Versand abschließen, um Geldverluste durch rauen Transport zu vermeiden. Wir helfen Ihnen, die Ansprüche mit den Versicherungsgesellschaften zu lösen, um Ihr Geld rechtzeitig zurückzuerhalten.

Fabrik für Schönheitsinstrumente, Schönheitssalon, OEM für Schönheitsinstrumente, Anpassung von Schönheitsinstrumenten

Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren.

Wir freuen uns sehr über Ihre schnelle Antwort.