

**14 years  
manufacturer**  
with rich experience in producing beauty machines!

- \* Spot size 12\*24mm, 12\*36mm, for option
- \* Medical handle, light weight, free quick slide treatment
- \* can selected Parameters for different skin tones
- \* 3in1 handle, Alex755nm + speed808nm + yag1064nm, multiple laser wavelengths and technologies

[LEARN MORE](#)

## Vorteile

- \* USA oder Deutschland Dilas importierte Laserbarren.
- \* Mehr als 40 Millionen Schüsse, mehr als 3 Jahre, kein Wechsel des neuen Griffs erforderlich.
- \* 3 Wellen 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 kann für alle Hauttypen verwendet werden
- \* Hohe Leistung: NEUER 1000W/1200W/1600W-Griff für Optionen
- \* Medizinische Griffpunktgröße 12 \* 24 mm, 12 \* 36 mm, Haarentfernungslösung für Gesicht und Körper!
- \* Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, äußerst effektiv, um sicherzustellen, dass die Maschine den ganzen Tag läuft und 24 Stunden lang keine Ausfallzeiten hat.
- \* Lange Lebensdauer: 40 Millionen Schüsse

### 1.Handle-Display

1200 W, 1800 W große Leistung zur freien Wahl

12\*24 oder 12\*36 mm Punktgröße

- \*350 g medizinischer Griff, geringes Gewicht, kostenlose schnelle Gleitbehandlung
- \* Mit Kontrollleuchte zur Anzeige des Betriebszustands (an Maschine und Griff), sichere Verwendung



## **2.Kühlung**

- \* Maschine einschalten, sofort abkühlen, sofort Haarentfernung
- \* Gute Kühlung, längere Lebensdauer des Griffs
- \* Echter eisiger schmerzloser Haarentfernungseffekt


# 12\*24mm or 12\*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



### 3. Sichere Anwendung bei allen Hauttypen

1. Alex 755 nm für helle Haut
2. Geschwindigkeitsdiode 808 nm für gelbe Haut
3. Langer Puls 1064 nm für dunklere Haut



## Hair removal comparison

The real picture taken by the customer  
 Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

## Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

### 4. Maschinenprogramm

1. 14 Zoll großer Bildschirm, schnelle Berührung
2. Männlich und weiblich, 6 Körperteile, 6 Hauttypen, intelligente Software zur Einstellung
3. 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache kann hinzugefügt werden
4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)

### 5.OEM/ODM-Service

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

### 6.Zertifikatsanzeige

# Build more trusted partners

## Our customers

60000+ CUSTOMERS

## OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



## CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,  
product testing certification, product patent authority,



### 7. Produktverpackung

Lieferzeit	3-7 Werktage nach Zahlung
Lieferweg	per Flugzeug, DHL, TNT, Fedex oder Zusteller
Vor der Auslieferung	Testen von Videos und Bildern
Nach der Lieferung	Garantie: 2 Jahre, bieten einwandfreien Kundendienst
Paket	Aluminiumbox mit Schaumstoff innen und Rädern außen

**Für weitere Details kontaktieren Sie uns bitte!  
24 Stunden online!!**