





Diodenlaser-Haarentfernungsgerät.

- * Keine Pigmentierung. Für jeden Hauttyp geeignet;
- * Für jeden Hauttyp geeignet;
- * Sicher und schnell.
- * Internationaler Goldener Standard für Haarentfernung;
- * Die optimale Laserwellenlänge 808 nm oder 755/808/1064 nm;



Der Drei-Wellen-Laser kombiniert 755 nm, 808 nm und 1064 nm und eignet sich für die Behandlung aller Haut- und Haartypen.

755 nm für die Haarentfernung weißer Haut (feines/goldenes Haar).
 808 nm für die Entfernung gelber (natürlicher) Hauthaare.
 1064 nm für die Haarentfernung schwarzer Haut (schwarzes Haar).




ALEX 755nm
For white skin
 (fine, golden hair removal)




SPEED 810nm
For yellow neutral skin
 (brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
 (black hair removal)



Treatment Comparison



Modell	Diodenlaser Platin
Lasertyp	Deutschland/USA importiert 12 Barren, 15 Barren
Anzeige	Berührbarer 14-Zoll-4K-Bildschirm
Wellenlänge	755 nm, 808 nm, 1064 nm
Schüsse	40 Millionen Schüsse
Energie	10~150 J/cm ² , einstellbar
Frequenz	1-10 Hz
Kühlung	TECLuftWasserkühlung
Leistung	3500W
Punktgröße	12*24mm/12*36mm zur Auswahl
Stromspannung	110 V/60 Hz oder 220 V/50 Hz zur Auswahl



Seit 15 Jahren in der integrierten Produktion und Vermarktung von Chemieanlagen bieten wir einen sorgenfreien Kundendienst:

Angesichts der großen Entfernung zwischen uns und unseren Kunden möchten wir unsere Kunden besser bedienen können.

Unser Unternehmen hat ein professionelles technisches Kundendienstteam aufgebaut.

- 1) Unsere Techniker lösen eventuelle Maschinenprobleme rechtzeitig und erstellen innerhalb von 24 Stunden Unterlagen für Sie.
- 2) Sie können uns auch telefonisch, online usw. kontaktieren.
- 3) Wir stellen komplette Schulungsunterlagen und Videos zur Maschine zur Verfügung.

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals



Professionelle OEM- und ODM-Dienste:

- Drucken Sie jede Farbe.
- Fügen Sie Ihr Logo hinzu
- Fügen Sie dem Maschinensystem eine beliebige Sprache hinzu.
- Entwerfen Sie für Sie ein exklusives Maschinengehäuse und bilden Sie Ihre eigene Marke auf dem Markt.
- Entwerfen Sie eine neue Benutzeroberfläche und ein neues Maschinensystem, um es für Sie und Ihre Kunden so bequem wie möglich zu gestalten.

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

**Willkommen zur Beratung und Zusammenarbeit
24-Stunden-Online-Service!**