


Diodenlaser-Haarentfernungsgerät.

- * Keine Pigmentierung. Für jeden Hauttyp geeignet;
- * Für jeden Hauttyp geeignet;
- * Sicher und schnell.
- * Internationaler Goldener Standard für Haarentfernung;
- * Die optimale Laserwellenlänge 808 nm oder 755/808/1064 nm;



Der Drei-Wellen-Laser kombiniert 755 nm, 808 nm und 1064 nm und eignet sich für die Behandlung aller Haut- und Haartypen.

- 755 nm für die Haarentfernung weißer Haut (feines/goldenes Haar).
 - 808 nm für die Entfernung gelber (natürlicher) Hauthaare.
 - 1064 nm für die Haarentfernung schwarzer Haut (schwarzer Haare).
- Vorher und Nachher: Eis-Platin-Diodenlaser-Haarentfernungsgerät






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Comparison

