



## **1200 W 1800 W Sopran Titanium Haarentfernungsgerät**

1. Geeignet für alle Haut- und Haartypen.
2. Griffe: Spotgröße 12 \* 24 mm, die anderen 12 \* 36 mm
3. Schnelle Behandlung: 1-10 Hz Frequenz, aus Deutschland importierte Laserbarren.



Luft Wasser Kompressorkühlung  
Eisgefühl-Behandlung, bequem und schmerzlos



### **Griff des Sopran Titanium Haarentfernungsgeräts**

Mit dem 1,12 x 24 mm großen Griff können Sie an kleinen Körperteilen arbeiten, z. B. bei der Haarentfernung im Gesicht und an anderen kleinen Stellen.

2,12 x 36 mm können an großen Körperteilen wie Rücken, Armen und Beinen verwendet werden.

### **Dreifache Wellenlänge im Lieferumfang enthalten: 755 nm, 808 nm, 1064 nm**

755 nm, geeignet für die Haarentfernung auf heller Haut.

808 nm geeignet für die neutrale Hauthaarentfernung.

1064 nm, geeignet für die Haarentfernung schwarzer Haut.

Medical 1200W/1800W

**50 Million Shots**

USA / Germany Imported Laser Bar



755nm+808nm+1064nm



**ALEX 755nm**

**For white skin**

(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**

**For yellow neutral skin**

(brown hair removal)




**YAG 1064nm**

**For black skin**

(black hair removal)

### **10bars 1200W 15bars 1800W Diodenlaser:**

- \* Deutschland Dilas importierte Laserbarren. (Neuester und bester goldener Laserbarren)
- \* Schüsse: 20-50 Millionen Schüsse
- \* 755 808 1064 nm ist für die Haarentfernung aller Haut- und Haartypen geeignet



### **Bildschirmanzeige**

- 1) Große Größe: gebrauchter 14-Zoll-Farb-Touchscreen.
- 2) Mehrere Sprachen: Drei Arten von Hauttypen, einfach zu bedienen.
- 3) OEM-Service: Ihr Logo kann kostenlos auf dem Maschinenbildschirm hinzugefügt werden, akzeptieren Sie Ihre spezielle Sprache.

**Für weitere Produktinformationen kontaktieren Sie uns bitte!**

**24 Stunden online**