

1200 W 1800 W Sopran Titanium Haarentfernungsgerät

- 1. Geeignet für alle Haut- und Haartypen.
- 2. Griffe: Spotgröße 12 * 24 mm, die anderen 12 * 36 mm
- 3. Schnelle Behandlung: 1-10 Hz Frequenz, aus Deutschland importierte Laserbarren.



Luft Wasser Kompressorkühlung Eisgefühl-Behandlung, bequem und schmerzlos



Griff des Sopran Titanium Haarentfernungsgeräts

Mit dem 1,12 x 24 mm großen Griff können Sie an kleinen Körperteilen arbeiten, z. B. bei der Haarentfernung im Gesicht und an anderen kleinen Stellen.

2,12 x 36 mm können an großen Körperteilen wie Rücken, Armen und Beinen verwendet werden.

Dreifache Wellenlänge im Lieferumfang enthalten: 755 nm, 808 nm, 1064 nm


755 nm, geeignet für die Haarentfernung auf heller Haut. 808 nm geeignet für die neutrale Hauthaarentfernung.

1064 nm, geeignet für die Haarentfernung schwarzer Haut.



10bars 1200W 15bars 1800W Diodenlaser:

- * Deutschland Dilas importierte Laserbarren. (Neuester und bester goldener Laserbarren)
- * Schüsse: 20-50 Millionen Schüsse
- * 755 808 1064 nm ist für die Haarentfernung aller Haut- und Haartypen geeignet



Bildschirmanzeige

- 1) Große Größe: gebrauchter 14-Zoll-Farb-Touchscreen.
- 2) Mehrere Sprachen: Drei Arten von Hauttypen, einfach zu bedienen.
- 3) OEM-Service: Ihr Logo kann kostenlos auf dem Maschinenbildschirm hinzugefügt werden, akzeptieren Sie Ihre spezielle Sprache.

Für weitere Produktinformationen kontaktieren Sie uns bitte!

24 Stunden online