



## DIODE LASER HAIR REMOVAL

PAINLESS HAIR REMOVAL, NO SIDE EFFECT

MORE



## Diode Laser

Permanent hair removal

## Warum sich alle Schönheitssalons und Kosmetikerinnen für Titan entscheiden

1. Professionell. Wir verfügen über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich High-End-Schönheitsmaschinen.
2. Sicherheit. Keine Nebenwirkungen auf Haut und Schweißdrüsen, keine Narbe.
3. Schnelle Abkühlung, die eine schmerzfreie Haarentfernung ermöglicht.
4. Beliebt. Dreifache Wellenlänge: 755 nm 808 nm 1064 nm, geeignet für alle Hauttypen, schwarze Haut und feines Haar können leicht entfernt werden.
5. Hohe Energie. Größere Spotgröße, 50 Millionen Schüsse, effektive Zerstörung von Haarfollikeln, dauerhafte Haarentfernung.

### Handle zeigen

**12\*24mm or 12\*36mm handle**

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



- >>> Big Punktgröße 12\*20mm, 12\*35mm for option
- >>> Laser technology, big power 10bar 1200W, 12 bar 1800W
- >>> 300g handle, light weight, free quick slide treatment



>>> New nose hair treatment head, applicable to small part treatment  
>>> 1 minute refrigeration frosting, painless treatment experience






ALEX 755nm  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )



SPEED 810nm  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



YAG 1064nm  
**For black skin**  
(black hair removal)



## Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal  
It takes 3--5 times to realize  
permanently hair removal



- \* 4K 14-Zoll-Bildschirm, der ein super cooles Touch-Erlebnis bietet.
- \* OEM-Service wird akzeptiert. Einstellparameter ist ok.
- \* Fügen Sie Ihr Logo und Ihre Sprache kostenlos hinzu

Spezifikation von Diodenlaser-Haarentfernungsgerät

Artikel	Vertikaler 755 nm 808 nm 1064 nm Diodenlaser
Lasertyp	Medizinischer Diodenlaser-Laserbalken: 10 bar/15 bar
Leistung jedes Balkens	Medizinisch mit 120 W/Bar
Anzeigesystem	14-Zoll-Echtfarben-Touchscreen
Wellenlänge	808 nm/755 nm/1064 nm
Spot Size	Medizinisch mit 12*24mm <sup>2</sup> /12*36mm <sup>2</sup>
Lebensdauer des Lasergriffs	Mindestens 40 Millionen Schüsse
Energie	10-150 J/cm <sup>2</sup> einstellbar (bis zu 150J/cm <sup>2</sup> optional)
Pulsdauer	30~400ms einstellbar
Frequenz	1,0-10 Hz;
Kühlsystem	KompressorLuftgeschlossene Wasserzirkulation
Griffkraft	1000 W/1200 W/1600 W/1800 W
Maschinenleistung	4000w
Elektrische Quelle	220V/50HZ oder 110V/60HZ
Kristalltemperatur	-20~3°C
Maschinentemperatur	24°C
Leistungsbedarf	AC220V/110V 50~60Hz



## Professionelle OEM- und ODM-Dienste:

- Drucken Sie jede Farbe.
- Fügen Sie Ihr Logo hinzu
- Fügen Sie dem Maschinensystem eine beliebige Sprache hinzu.
- Entwerfen Sie für Sie ein exklusives Maschinengehäuse und bilden Sie Ihre eigene Marke auf dem Markt.
- Entwerfen Sie eine neue Benutzeroberfläche und ein neues Maschinensystem, um es für Sie und Ihre Kunden so bequem wie möglich zu gestalten.

# Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity  
R&D capability for customization  
Professional certifications and approvals



Ästhetische medizinische ästhetische Maschinen, fortgeschrittene ästhetische Maschinen,  
Diodenlaser 755 808 1064, Diodenlaser-Haarentfernungsgerät, Laser-Haarentfernungsgerät

**Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an uns.  
24 Stunden online!**