

4 in 1





Produktbeschreibung

Real shot display



808 handle



Elight handle



ND YAG Laser handle



RF handle



Diodenlaser Elight/IPL Nd yag RF, 4 verschiedene Griffe in einer Maschine
Dieser 4-in-1-RF Elight-IPL Diodenlaser Nd-Yag-Laser verfügt über hochwertiges Zubehör und eine starke Leistung

*Der Diodenlaser-Griff verwendet einen aus Deutschland importierten goldenen Laserbarren, 50 Millionen Schusszeit.

*Elight-Griff mit britischer Lampe, 150.000-30.000 Aufnahmen

*Nd yag: Ausgestattet mit 5 Behandlungsköpfen, einstellbar 1064 nm/532 nm, fest 1064 nm/532 nm, fest 1320 nm.

*RF: Ausgestattet mit 6 Behandlungsköpfen zur Faltenentfernung, Hautstraffung und Hautstraffung.

DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.



• *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,
making your treatment more comfortable and painless



Elight handle



specification

- High-quality: Elight handpiece with super cooling system
- Optional Spot Size 15*50mm
- Long shots time: 150000 times
- 7 filters: 420/510/560/585/640/690/755nm
Standard: 420/510/680nm



HANDLE-ADVANTAGE



specification

- **Multiple choice**
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- **Multifunction**
1320nm for skin rejuvenation
- **Indicator light**
Dot position is the indicator light position dot more accurate

RF Handl e



12mm
eye-rf

28mm small
tripolar rf head

36mm big
tripolar rf head

14mm
bipolar-rf

28mm
bipolar-rf

38mm
bipolar-rf


Skin rejuvenation/Vascular/Acne



before



after



before



after



before



after

BEFORE & AFTE [®]



Hair removal



Skin rejuvenation



Freckle removal



Acne removal



Vascular



Lose weight

SCREEN INTERFAC [®]

Professional Screen, Easy operation



Bildschirmgröße	14-Zoll-Echtfarben-Touchscreen
Pulsdauer	10-300 ms
Frequenz	1-10 Hz
Punktgröße	Licht: 15*50mm Diodenlaser: 12 * 20 mm und 12 * 35 mm
Energie	1-150J/cm2
Kühlung	Wasserkühlung Luftkühlung TEC-Kondensatorkühlssystem

Stromspannung	AC220V/110V 50HZ/60HZ
Abmessungen der Maschine	113*65*76cm
Paket	Aluminiumbox
Garantie	2 Jahre

Unternehmensprofil





Authentication

CE, NQA13485, CB certification and more Complete certification materials



60000+ Customers

We have professional after sale team and we provide 7*24 services



2 Years Warranty

2 years warranty for each machine, All questions will get reponse within 24 hours

Zertifizierungen

CERTIFICATE DISPLAY



Produktverpackung

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

FAQ

1. Ist es ein zuverlässiges Unternehmen?

Weifang Mingliang Development Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und ist in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Kundendienst für ästhetische Geräte und medizinische Lasergeräte tätig, auch im IT-Bereich und im Immobiliensektor. Wir verfügen über ein professionelles Team, das die Bereiche Optik, Maschinen, Elektrizität und Medizin integriert, um in diesem Bereich an der Spitze zu bleiben. Die Fabrik umfasst 5000 m² und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter.

2: Wie sieht es mit der Lieferung aus?

Wir können Tür-zu-Tür-Dienste auf dem Luft- oder Seeweg anbieten, abhängig von Ihrer

tatsächlichen Anfrage. Wie DHL, UPS, TNT, FEDEX... auf dem Luftweg; und die Seetransporte.

3: Wie ist die Lieferzeit?

3-5 Werktage. Riesiger Vorrat.

4: Was ist das Paket?

Robustes und schönes Gehäuse aus Aluminiumlegierung/Karton/Holzetui.

5: Verfügen Sie über zeitnahe Technologieunterstützung?

Wir verfügen über ein professionelles Technologieunterstützungsteam für Ihre zeitnahen Dienstleistungen. Wir bereiten die technischen Unterlagen für Sie vor, Sie können uns auch per Telefon, Webcam, Online-Chat (Googletalk, MSN, Skype, Yahoo...) kontaktieren.

6: Was ist die Zahlungsmethode?

T/T, WESTERN UNION, ÜBERTRAGUNGSURKUNDE usw.

7: Werden Sie uns unterstützen, wenn die Maschinen während des Versands kaputt gehen?

Im Allgemeinen wird unser Kunde die Versicherung vor dem Versand abschließen, um Geldverluste durch rauen Transport zu vermeiden. Wir helfen Ihnen, die Ansprüche mit den Versicherungsgesellschaften zu lösen, um Ihr Geld rechtzeitig zurückzuerhalten.