

NEW PRODUCT

D10

Portable Hair Removal Machine

-Convenient and efficient hair removal-



**Dauerhafte Laser-Haarentfernungsmaschine mit Diodenlaser-Haarentfernung
Deutschland 755 808 1064 Diodenlaser Dioden-IPL-Laser-Haarentfernung**

Product details

Ultra-thin large screen, cool light strip



Vorteile



- * USA oder Deutschland importierten Laserbarren 10bars/15bars
- * Mehr als 50 Millionen Schüsse, mehr als 3 Jahre, kein Wechsel des neuen Griffs erforderlich.
- * 3 Wellen 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 kann für alle Hauttypen verwendet werden

Working Principle

Suits for all skin and hair types




12*20nm
755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

Produktbeschreibung

Mini Portable

The net weight of the handle is
about equal to one iphone

285g

Ergonomic handle
It's not tiring to take off



Über Griff

1200 W/1800 W große Leistung zur freien Auswahl

12*24 oder 12*36mm Punktgröße

*285g Medizinischer Griff, geringes Gewicht, kostenlose schnelle Gleitbehandlung

* Mit Kontrollleuchte zur Anzeige des Betriebszustands (an Maschine und Griff), sichere Verwendung

**1 Minute schnelles Einfrieren, angenehmes und schmerzfreies
Behandlungserlebnis**

What can **we do** in **1 MINUTE**

Time for a cup of instant coffee,
the handle can quickly frost.





800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)






YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

7558081064nm, geeignet für die dauerhafte Haarentfernung aller Hauttypen



Product parameters



Device Name	Diode Laser Machine
Model Number	Diode Laser D10
Wavelength	755+808+1064nm Technology
Screen size	12inch 4K-HD screen
Lifetime	50 Million shots
Pulse Duration	10-300ms
Laser Bar	100w for each one America Coherent Laser Bar
Frequency	1-10hz
Spot size	12x20mm Spot Size
Energy	1-150J
Cooling System	TEC cooling circulation
Power Of Machine	2500W
Voltage	AC220V 50HZ/60HZ
Demension of machine	380mm*460mm*300mm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years for machine 1 year for handle

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,

7 * 24 Stunden Online-Service!
Willkommen bei der Beratung!