

 **Smayer**

**A new
winner
is born!**



**2021 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD**

V28: Diodenlaser-Haarentfernungsgerät

- 1) Stärkere, schnellere und intelligentere Haarentfernung
- 2) Neue 3D-Technologie 755 nm, 810 nm, 1064 nm
- 3) Stärker 800/1000/1200/1600 Watt, 40 % schneller



Warum bevorzugen alle Schönheitssalons und Kosmetikerinnen ein 808-nm-Diodenlaser-Haarentfernungsgerät?

- A) Sicherer, keine Nebenwirkungen auf Haut und Schweißdrüsen, keine Narben.
- B) 755 nm 808 nm 1064 nm, geeignet für alle Hauttypen, schwarze Haut und feines Haar können leicht behandelt werden, geeignet für alle Hauttypen.
- C) Lange Laserbreite, hohe Energie, wirksam für die Haarfollikel, erzeugen Wärmestau und dauerhafte Haarentfernung.
- D) Schnell! Eine große Spotgröße von 12*35 mm könnte die Behandlungsgeschwindigkeit, Behandlungsgeschwindigkeit und Effizienz beeinflussen.
- E) Ein starkes Kühlsystem kann eine vorübergehende epidermale Anästhesie ermöglichen, die währenddessen nicht schmerzfrei ist.

Über Griffe


ICE PLUS Dauerkühlsystem. Der Behandlungsprozess ist komfortabler.
Es kann 24 Stunden lang ununterbrochen arbeiten.



Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**



Treatment Comparison



Bildschirmanzeige-Maschinenprogramm

1. 14 Zoll großer Bildschirm, schnelle Berührung
2. Männlich und weiblich, 6 Körperteile, 6 Hauttypen, intelligente Software zur Einstellung
3. 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache kann hinzugefügt werden
4. Kostenloser OEM-Programmservice (Sprache/Logo/System/Farbe...)

FREE LOGO SERVICE





14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



F&E-Design Design- und Entwicklungsteams aus den USA und Deutschland.

Zertifizierte und getestete ausgereifte Produktionslinie und Qualitätsinspektionsteam sowie Standardproduktionslinie.

Was uns am meisten am Herzen liegt, ist, dass qualitativ hochwertige Produkte der Maßstab für die Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit sind.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Produktparameter



Modell	Diodenlaser V28
Lasertyp	Deutschland/USA importiert, 10 Barren, 12 Barren, 16 Barren
Anzeige	14----15,6 Zoll 4K berührbarer Bildschirm
Wellenlänge	755 nm, 808 nm, 1064 nm
Schüsse	40 Millionen Schüsse
Energie	10~150 J/cm2, einstellbar
Frequenz	1-10 Hz

Kühlung	TECLuftWasserkühlung
Leistung	3500W
Punktgröße	12*20mm/12*35mm zur Auswahl
Stromspannung	110 V/60 Hz oder 220 V/50 Hz zur Auswahl
Reingewicht	95 kg
Bruttogewicht	105 kg
Maschinengröße	45*52*110cm
Kartongröße	56*70,4*125cm

Lieferzeit: 3-7 Werktage nach Zahlungseingang
Versandart: per Flugzeug, DHL, TNT, Fedex oder Zusteller
Vor der Lieferung: Video und Bilder testen
Nach der Lieferung Garantie: 2 Jahre, bieten tadellosen Kundendienst

Pac König und Schifffahrt

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month