

**New
arrivals**

EXFU

SIMPLE . SAFE . ENJOY

New experience of hair removal



Im Angebot! Von der FDA zugelassenes medizinisches schmerzfreies und dauerhaftes klinisches Haarentfernungsgerät

Vorteile

- * USA oder Deutschland importierten Laserbarren 10bars/15bars
- * Mehr als 50 Millionen Schüsse, mehr als 3 Jahre, kein Wechsel des neuen Griffs erforderlich.
- * 3 Wellen 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 kann für alle Hauttypen verwendet werden



EXFU VIOLIN Portable Hair Removal Laser



Simple • Safe • Enjoy
Redefine hair removal equipment



one-button start



Ice hair removal



super power



40million shine

Produktbeschreibung

Ingenious details I am better than others

Product detail
layout



Surround light strip

Cool lighting effect
not dazzling



Newest design handle 0.31kg

One minute cooling
Customizable glowing logo



One-of-a-kind styling

Ingenious production
focus on details



Über Griff

1200 W/1800 W große Leistung zur freien Auswahl

12*24 oder 12*36mm Punktgröße

*285g Medizinischer Griff, geringes Gewicht, kostenlose schnelle Gleitbehandlung

* Mit Kontrollleuchte zur Anzeige des Betriebszustands (an Maschine und Griff), sichere Verwendung

1 Minute schnelles Einfrieren, angenehmes und schmerzfreies Behandlungserlebnis



Two colors, two spot sizes are optional



Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...

7558081064nm, geeignet für die dauerhafte Haarentfernung aller Hauttypen




ALEX 755nm
For white skin
 (fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
 (brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
 (black hair removal)



Modell	Exfu-Diodenlaser
Lasertyp	Deutschland/USA importiert, 8----12bars, 800W----1200W
Anzeige	Berührbarer 14-Zoll-4K-Bildschirm
Wellenlänge	808 nm oder 755 nm, 808 nm, 1064 nm
Schüsse	50 Millionen Schüsse
Energie	10~150 J/cm2, einstellbar
Frequenz	1-10 Hz
Kühlung	Hochgeschwindigkeits-Doppel-TEC-Kühlluft- und geschlossener Wasserkreislauf-Behandlungskopf mit einstellbarer Halbleiterkühltemperatur

Leistung 3500W
Punktgröße 12*24mm oder 12*36mm zur Auswahl
Stromspannung 110V/60HZ oder 220V/50HZ zur Auswahl

Diodenlaser 755 808 1064

Diodenlaser-Haarentfernungsgerät

808-nm-Diodenlaser

808-nm-Diodenlaser-Haarentfernungsgerät

Hersteller von 808-nm-Diodenlasern

7 * 24 Stunden Online-Service!
Willkommen bei der Beratung!