



Vorteile

- * USA oder Deutschland importierte Laserbarren 10bars/15bars
- * Mehr als 50 Millionen Schüsse, mehr als 3 Jahre müssen keinen neuen Griff wechseln.
- * 3 Wellen 1064nm 808nm 755nm, 3 in 1 alle Hauttypen können verwendet werden



EXFU VIOLIN Portable Hair Removal Laser



Simple • Safe • Enjoy
Redefine hair removal equipment



one-button start



Ice hair removal



super power



40million shine

Produktbeschreibung

Ingenious details I am better than others

Product detail
layout



Surround light strip

Cool lighting effect
not dazzling



Newest design handle 0.31kg

One minute cooling
Customizable glowing logo



One-of-a-kind styling

Ingenious production
focus on details



Über Griff

1200W/1800W große Leistung zur freien Wahl

12*24 oder 12*36mm Punktgröße

*285 g Medizinischer Griff, geringes Gewicht, kostenlose schnelle Gleitbehandlung

* Mit Kontrollleuchte, um den Betriebszustand (an Maschine und Griff) anzuzeigen, sicher zu verwenden

**1 Minute schnelles Zuckerguss, komfortables und schmerzloses
Behandlungserlebnis**



Two colors, two spot sizes are optional



Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...

7558081064nm, geeignet zur dauerhaften Haarentfernung aller Hauttypen





ALEX 755nm
For white skin
 (fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
 (brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
 (black hair removal)



Modell	Exfu Diodenlaser
Lasertyp	Deutschland/USA importiert, 8----12bars, 800W----1200W
Anzeige	14-Zoll-4K-Touchscreen
Wellenlänge	808nm oder 755nm 808nm 1064nm
Schüsse	50 Millionen Aufnahmen
Energie	10~150 j/cm2, einstellbar
Frequenz	1-10 Hz

Kühlung	Hochgeschwindigkeits-Doppel-TEC-Kühlluft und geschlossener Wasserkreislauf Behandlungskopf mit einstellbarer Halbleiterkühltemperatur
Leistung	3500W
Punktgröße	12 * 24 mm oder 12 * 36 mm zur Auswahl
Stromspannung	110 V/60 Hz oder 220 V/50 Hz zur Auswahl

Diodenlaser 755 808 1064

Haarentfernungsgerät mit Diodenlaser

808 nm Diodenlaser

808-nm-Diodenlaser-Haarentfernungsgerät

Hersteller von 808-nm-Diodenlasern

7 * 24 Stunden Online-Service!

Willkommen zu konsultieren!