



1. Drei-Wellenlängen-Diodenlaser.

2. Goldene Laserbarren aus Deutschland oder den USA importiert, 40.000.000 längere Lebensdauer.

3. Sicher, schnell, schmerzlos, dauerhaft

4. Für alle Haut- und Haarentfernungsarten

5, 14,0 Zoll großer Echtfarben-Touchscreen mit 6 Hautfarben.

6. Zwei Modelle können ausgewählt werden, Einzelgriff oder Doppelgriff



Das fortschrittlichste TEC-Kühlsystem in dieser Maschine sorgt für supergute Kühlergebnisse.

24 Stunden Arbeitszeit. Saphirmaterial. Tatsächlich schmerzfreies Erlebnis!

1) 10 Takte/ 12 Takte/ 16 Takte, 10-40 Millionen Schüsse.

2) Großer Fleck 12 * 20 mm / 12 * 35 mm für schnelle Haarentfernung.

3) Gefrorenes, eisgekühltes Saphirglas für eine schmerzfreie Haarentfernung.

4) Hochwertiger Goldlaserbarren, importiert aus Deutschland.

5) Medizinischer Griff ab 350 g, einfach zu behandeln.

1 minute
and you're done

35mm {

FASTER

Bildschirmsystem

1. 14 Zoll großer Touchscreen, humanisiertes Design.
2. Männlich/weiblich, Körperteile, 6 Hauttypen zur Auswahl.
3. 6 Sprachsysteme, Muttersprache was immer Sie wollen.
4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)

Laserbarren	Deutschland/USA importiert, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar
Wellenlänge	755 nm, 808 nm, 1064 nm/ oder einzeln 808 nm
Energie	0-150J/cm ²
Frequenz	1-10 Hz
Impulsbreite	40-800 ms
Bedienbare LCD-Schnittstelle	14,0-TFT-True-Color-LCD-Touchscreen
Kühlsystem	Luft- und geschlossener Wasserkreislauf-Behandlungskopf mit einstellbarer Halbleiterkühltemperatur
Leistung	4000W
Elektrische Quelle	220V/50HZ oder 110V/60HZ
N.W./ G.W	62kg/78kg


Company Strength



- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

Custom Section


CASE design



LOGO design



SYSTEM design




Zertifikatsanzeige

CERTIFICATE DISPLAY



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

