



7558081064 Technologie.

- \* Dauerhafte Haarentfernung sGeeignet für die Haarentfernung auf jeder Haut
- \* 1 Sitzung, 60 % Haarausfall





Ultra-light handle





# DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



## ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



1. 755 nm 808 nm 1064 nm-Technologie, für die gesamte Haut- und Haarentfernung.
2. Wirksam für die Haarfollikel, erzeugt einen Wärmestau. Dauerhafte schmerzlose Haarentfernung.
3. Nahezu keine Hautstreuung, keine Schädigung der Haut und der Schweißdrüsen, keine Narben, keine Nebenwirkungen
4. 3-in-1-Kühlsystem: Luftkühlung Wasserkühlung Kompressorkühlung. 3-in-1-System, 24 Stunden Betriebszeit



## Die Funktion von :

Die 3 Wellen wirken gleichzeitig im selben Griff

755 nm für weiße Haut (feines, goldenes Haar)

808 nm für gelbe/neutrale Haut

1064 nm für Schwarz (schwarzes Haar)

**Super Eiskühlungseffekt, schmerzfreie Behandlung ist angenehmer**



**808V29**  
**FAST COOLING**  
ONE MINUTE COOLING


[LEARN MORE](#)



1. 14 Zoll großer Touchscreen, humanisiertes Design
2. Männlich/weiblich, Körperteile, 6 Hauttypen zur Auswahl.
3. Englisch Ihre Muttersprache.
4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)

# The new **14-inch 4K** screen

## Support system customization



### Detaillierte Spezifikationen


Artikel	Vertikaler 755 nm 808 nm 1064 nm Diodenlaser
Lasertyp	Diodenlaser, 10bar, 12bar, 16bar
Leistung jedes Balkens	100 W
Anzeigesystem	14-Zoll-Echtfarben-Touchscreen
Wellenlänge	808 nm/755 nm/1064 nm
Punktgröße	12*20mm² 12*35mm²
Lebensdauer des Lasergriffs	Maximal 40.000.000 Schüsse
Energie	10-150 J/cm² einstellbar (bis zu 150J/cm² optional)
Pulsdauer	10~400ms einstellbar
Frequenz	1,0-10 Hz;
Kühlsystem	TEC-Halbleiterkondensator Luft geschlossene Wasserzirkulation
Griffkraft	1000 W/1200 W/1600 W
Maschinenleistung	3500 W
Elektrische Quelle	220V/50HZ oder 110V/60HZ
Kristalltemperatur	-20~5°C
Maschinentemperatur	24°C konstante Temperatur
Leistungsbedarf	AC220V/110V 50~60Hz
Bruttogewicht	80 kg

# Custom Section

## LOGO design



## SYSTEM design



Professionelle OEM- und ODM-Dienste:

- Drucken Sie jede Farbe.
- Fügen Sie Ihr Logo hinzu
- Fügen Sie dem Maschinensystem eine beliebige Sprache hinzu.
- Entwerfen Sie für Sie ein exklusives Maschinengehäuse und bilden Sie Ihre eigene Marke auf dem Markt.
- Entwerfen Sie eine neue Benutzeroberfläche und ein neues Maschinensystem, um es für Sie und Ihre Kunden so bequem wie möglich zu gestalten



# 15 Years Laser Beauty Decvice Manufactactor

Make your beauty business easier



Nach Dienst:

Angesichts der großen Entfernung zwischen uns und unseren Kunden und um unsere Kunden besser bedienen zu können, baut unser Unternehmen ein professionelles Technologie-After-Service-Team auf.

- 1) Unser Techniker wird für jedes Maschinenproblem zeitnah eine Lösung finden und die Dokumente innerhalb von 24 Stunden für Sie vorbereiten.
- 2) Sie können uns auch telefonisch, online usw. kontaktieren.
- 3) Wir bieten komplette Schulungsunterlagen und Videos für die Maschine an.

## Our Showroom



# Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection  
of finished products



Product packaging



# Packing

Safe and thoughtful packaging service



## Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board  
inside aluminum box**



## 3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service