



Wie funktioniert es?

Durch das wissenschaftliche Design des Diodenlasergriffs dringt der hochenergetische Laserstrahl während der Behandlung sofort in die Haut ein und erreicht den Haarfollikel. Das ausgegebene Licht wird vom Melanin im Haarfollikel absorbiert, wodurch der Haarfollikel zerstört und eine dauerhafte Haarentfernung erreicht wird.

Die Laserimpulsbreite ist kürzer eingestellt als die Zeit, in der sich der menschliche Körper fühlt. Ein einzelner Lichtschuss ist vorbei, aber der menschliche Körper fühlt sich schmerzfrei an, dann könnte das schmerzfreie Behandlungsgefühl erreicht werden, um das angenehme Erlebnis des Kunden zu verbessern. Das effektivste Laser-Haarentfernungsgerät.



Three wavelength

755nm 808nm 1064nm diode hair removal technologies in one handle

Drei Wellenlängen

755 nm, 808 nm, 1064 nm Dioden-Haarentfernungstechnologien in einem Griff

Emergency stop button

Online Customization

Applicator
1205mm
350g

Medical handle
350g lightweight handle

14 inch big screen
quick touch
easy operate

The image features a large, black, vertical laser hair removal machine on four casters. At the top, there is a 14-inch touchscreen displaying a woman's face. Below the screen are several control buttons and a dial. A purple diagonal line runs from the top right towards the machine. On the left side, there are four callout boxes with images and text describing key features: an emergency stop button, online customization capabilities, a 1205mm applicator with a 350g handle, and a 14-inch touchscreen for easy operation. The background of the callouts shows a woman sitting on a beach chair, holding a water bottle.

Eindringtiefe


Professionelle ästhetische Maschinen Eiskühlung Diodenlaser Haarentfernung Laserdiode
Láser Diodo 755 808 1064 Haarentfernung

Spotgröße 12 x 36 mm / 12 x 24 mm Spotgröße für eine verbesserte Energieabsorption am Zielfollikel.

Der einzige Laser mit einzigartiger und spezieller Technologie zur Schmerzlinderung, verbesserter Wirksamkeit und Sicherheit.



■ spot size:12*36



■ spot size:12*24



Vielseitig

Der MLKJ-Laser umfasst zwei Eislaserdioden-Haarentfernungssysteme mit optimaler Wellenlänge von 800 nm auf einer vielseitigen Plattform.

Die MLKJ-Laserköpfe ermöglichen eine dauerhafte Haarentfernung an allen Körperstellen. Seine fortschrittliche Technologie reduziert Schmerzen und erhöht gleichzeitig die Wirksamkeit, was schnelle und komfortable Behandlungen für Patienten und Ärzte ermöglicht.

Efficacy

Perment hair removal for all skin type

Very fair Fair	755nm suitable for light skin hair removal	
Medium Olive	808nm suitable for neutral skin hair removal	
Brown Black	1064nm suitable for black skin hair removal	

Safety

Almost no skin scattering, no harm to the skin and sweat glands, no scar, no any side-effect

Refuse to repeat and leave No scum



1 week - 2 weeks
2 times a week
- 75 hair loss - Start to grow slowly - Smaller pores



3 week - 4 weeks
2 times a week
- Hair becomes thinner and less rejuvenate tender skin smooth body



5 week - 8 weeks
2 times a week
- Select according to hair growth status use it selectively, say goodbye repeated hair removal

Weniger Schmerzen

Patientenkomfort durch kontinuierliche Kühlung der Haut, Schmerzen und Beschwerden werden deutlich reduziert.

Diodenlaser Haarentfernung vorher und nachher

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth



Treatment Effect



14-Zoll-4K-Bildschirm, Smart-Touch-Erlebnis

* Anpassbare Behandlungsvoreinstellungen

* Bei Männern und Frauen stehen 6 Hautstile zur Auswahl

* Einfach zu bedienen, bietet Bedienkenntnisse und Lehrdienste

* Kostenloses Logo und Sprache können auf dem Bildschirm angepasst werden

New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



Unser Unternehmen & Panking

MLKJ

CUSTOMER SERVICE

15 YEARS FACTORY, 2 YEARS WARRANTY, 102 COUNTRIES, 60,000+ CUSTOMERS.

MLKJ—MAKE YOUR BEAUTY BUSINESS EASIER



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable, one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

Kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu Schönheitsmaschinen zu erhalten.