



Hat die medizinische CE-Norm ISO13485 ernsthaft bestanden

Zwei Jahre Garantie, Wartung für immer.

Unser Verkaufsteam berät Sie professionell, bevor Sie die Maschine kaufen.

Für Händler stehen kostenlose technische Schulungen zur Verfügung.

Betreibervideo für alle Käufer verfügbar.

Kostenlose technische Aktualisierung.

Online-Support per Skype, Video auf Youtube und E-Mail.



Griffdetails

1. Geeignet für alle Haut- und Haartypen.

2. Griffe: 1000 W oder 1200 W, eine Spotgröße 12 x 20 mm, die andere 12 x 35 mm

3. Schnelle Behandlung: 1-10 Hz Frequenz, in die USA importierte Laserbarren.

4. Kontinuierlicher Betrieb 12 Stunden: Luft Wasser einzigartiges 1200-W-TEC-Kühlsystem, regelt eine konstante Wassertemperatur von 24 °C und stellt sicher, dass die Maschine funktioniert

kontinuierlich den ganzen Tag, auch im Sommer ohne Klimaanlage, Laser-Haarentfernungsgerät
1000 W oder 1200 W oder 1600 W Laser-Haarentfernungsgerät

One minute cooling -27°C

Best TEC Cooling system
hair remover laser



Handhaben

Mit dem 1,12 x 20 mm großen Griff können Sie an kleinen Körperteilen arbeiten, z. B. bei der Haarentfernung im Gesicht und an anderen kleinen Stellen.

2,12 x 35 mm können an großen Körperteilen wie Rücken, Arm und Bein verwendet werden

3. Mit importiertem USA-Laserstapel, starker Energie, längster Lebensdauer. Der beste Laser in dieser Linie Laser-Haarentfernungsgerät

350g lightweight handle, more ergonomic

Available in **black or white**




>>Germany Emitter, strong Energie

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast Frequenz

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.




755nm	<p>More powerful energy absorption by the melanin chromophore, making it ideal for the widest range of hair types and color - especially light-colored and thin hair</p>
808/810nm	<p>Deep penetration of the hair follicle with high average power with high repetition rate for fast treatment. moderate melanin absorption level making it safe for darker skin types. ideal for treating the arms, legs, cheeks and beard.</p>
1064nm	<p>low melanin absorption, focused solution for darker skin types. Offers the deepest penetration of the hair follicle, embedded hair in areas as the scalp, armpit, and pubic area.</p>

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area



Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal



Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth

Der Laser verfügt über einen Ausgang mit vier Wellenlängen und ist vielseitig einsetzbar. Es hat eine gewisse therapeutische Wirkung bei der Entfernung von Rötungen Blutstreifen, Krampfadern, entzündungshemmend, Haarentfernung, Aufhellung und Hautverjüngung.

Bildschirm


- 1) Touchscreen: 12,4 Zoll, einfach zu bedienen.
- 2) 6 Sprachen zur Auswahl.
- 3) Farbe zur Auswahl, auch Ihr Logo kann kostenlos auf dem Bildschirm und der Maschinenhülle angezeigt werden

Modell	Titan-Laser-Haarentfernungsgerät
Lasertyp	Haarentfernung mit Titan-Laser
Laserbarren	12 bar, 1200 W, 10 bar 1000 W, importiert aus den USA
Anzeigesystem	12-Zoll-Echtfarben-Touchscreen
Lasergriffschüsse	40 Millionen Mal
Energy	10~150 J/cm ² , einstellbar
Pulsdauer	40~800ms einstellbar
Frequency	1~10Hz
	TEC-Kondensator 1200W
Kühlsystem	Luft- und Wasserzirkulation
	Behandlungskopf mit Halbleiter
	Kühltemperatur einstellbar
Punktgröße	12*20mm, 12*35mm
Kristalltemperatur	-10~3°C
Leistungsbedarf	AC220/110V, 50/60HZ


Custom Section



LOGO design



SYSTEM design



Unternehmensprofil

OUR TEAM

There are more than 100 members of production team in our factory.



OUR COUNTRIES

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market ,
mainly used on North America ,
South America Europe
60, 000+ Customers Business development
in 102+ countries...



Customer visit



Über mingliangkj:

1. Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd (Abkürzung: MLKJ) ist seit 15 Jahren in der Schönheitsbranche tätig
2. Wir verfügen über eine professionelle Forschungs- und Entwicklungsabteilung für die Produktion
3. Abteilung für Qualitätskontrolle, Lagerabteilung und Verkaufs- und Serviceabteilung.

PACKING

safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

Training:
(video + manual + online service)
can keep you operate it easily

Built-in prevention collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty



3-5 business days delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service

