

Erstes Unternehmen, das zwei Jahre Garantie und lebenslangen Service bot.
Körper- und Gesichtsschlankeitsmaschine Faltenentferner Hautrevitalisierung 11D
Fokussiertes Ultraschallgerät Körper- und Gesichtsschlankeitsmaschine 11d Fokussierter
Ultraschall

EXFU Seiko

11D HIFU

Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

SAFE EFFECTIVE MULTI-DEPTH


11D HIFU
Energy: 1
Pulse: min
Length: min
Count:


**Hautverjüngungslaser-Körper- und Gesichtsschlankeitsmaschine, Hautverjüngungssystem
11D Focused Ultrasound 11D HIFU**

*Eine hohe Wiederholungsrate kurzer Impulse wird tief in die Dermis abgegeben, wodurch eine hohe Durchschnittsleistung und ein therapeutisch wirksamer Wärmefluss praktisch ohne Schmerzen erreicht werden. *Die neueste Maschine verfügt über insgesamt 11 Sonden, die vollständig geschnitten und alterungsbeständig sind. *Nicht-chirurgische Behandlung des Gesichtslifting-, Straffungs- und

Körperkonturformungssysteme. Die weltweit neueste hochenergetische fokussierte Ultraschalltechnologie.

Produktbeschreibung






MF2.0MM

Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Verwenden Sie hochenergetischen Ultraschall, der sich auf die Behandlungsposition konzentriert, damit das Hautgewebe die Wärme erzeugt und Hochgeschwindigkeits-Reibungszellen erzeugt, um Kollagen zu stimulieren. Ein solcher Wärmeeffekt schadet der Epidermis nicht, da die Behandlung innerhalb von 0-0,5 Sekunden schnell und direkt an der Behandlungsstelle erfolgt, ohne das umliegende Gewebe zu berühren, und so direkt auf das oberflächliche Sehnenmembransystem (SMAS) übertragen werden kann. Straffe Haut beim Ziehen der Muskelschicht, dünnes Gesicht bis zum progressiven Effekt.




Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

7 CARTRIDGES + 4 GUN HEADS

1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm for face treatment
6.0mm, 9mm, 13mm for body treatment.

Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Modell	7D-Therapiegerät Fokussierter Ultraschall
Name	Hochintensiver fokussierter Ultraschall

Griffe	Gesichtsbehandlung: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D HF: MF2/6/9/13 L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Energieausgang	0,1J-2,5J (0,1J pro Schritt)
Abstand zwischen Punkt	1,0 mm-4,0 mm
Schusslänge	5mm-25mm
Schüsse	Jede Patrone 300.000 Schuss
Bildschirmgröße	15 Zoll
Stromspannung	110V-240V, 50/60Hz



Farb-Touchscreen-Hautverjüngung

1. 15,6 Zoll großer Touchscreen, humanisiertes Design
2. Männlich/weiblich, Körperteile, 6 Hauttypen zur Auswahl.
3. Englisch Ihre Muttersprache.
4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)

High-Intensity Focused Ultrasound

Anti-Wrinkle & V- shape face rebuilt



Wenn Sie Fragen zu Schönheitsgeräten, zur Suche nach Partnern und zum Schönheitsunternehmertum haben, wenden Sie sich bitte an MLKJ!

Tel/WhatsApp: 86 15965364558

E-Mail: sale@mingliangkj.com