



Hat die medizinische CE-Norm ISO13485 ernsthaft bestanden
 Zwei Jahre Garantie, Wartung für immer.
 Unser Verkaufsteam berät Sie professionell, bevor Sie die Maschine kaufen.
 Für Händler stehen kostenlose technische Schulungen zur Verfügung.
 Betreibervideo für alle Käufer verfügbar.
 Kostenlose technische Aktualisierung.
 Online-Support per Skype, Video auf Youtube und E-Mail.



Griffdetails

Behandlung mit dem Ice Platinum Laser Haarentfernungsgerät

1. Technischer Alma-Laser, geeignet für alle Haut- und Haartypen.
2. Griffe: 1000 W oder 1200 W, eine Spotgröße 12 x 20 mm, die andere 12 x 35 mm
3. Schnelle Behandlung: 1-10 Hz Frequenz, in die USA importierte Laserbarren.
4. Kontinuierlicher Betrieb 12 Stunden: Luft Wasser einzigartiges 1200-W-TEC-Kühlsystem, regelt eine

konstante Wassertemperatur von 24 °C und stellt sicher, dass die Maschine funktioniert kontinuierlich den ganzen Tag, auch im Sommer ohne Klimaanlage, Laser-Haarentfernungsgerät
1000 W oder 1200 W oder 1600 W Laser-Haarentfernungsgerät

One minute cooling -27°C

Best **TEC Cooling** system hair remover laser



Griff des Titan-Laser-Haarentfernungsgeräts

Mit dem 1,12 x 20 mm großen Griff können Sie an kleinen Körperteilen arbeiten, z. B. bei der Haarentfernung im Gesicht und an anderen kleinen Stellen.

2,12 x 35 mm können an großen Körperteilen wie Rücken, Arm und Bein verwendet werden

3. Mit importiertem USA-Laserstapel, starker Energie, längster Lebensdauer. Der beste Laser in dieser Linie Laser-Haarentfernungsgerät


350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



- >>Germany Emitter, strong Energie
- >>1200W power of hair removal on the whole body;
- >>1-10Hz fast Frequenz

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.




Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area



Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal



Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth

Der Laser verfügt über einen Ausgang mit vier Wellenlängen und ist vielseitig einsetzbar. Es hat eine gewisse therapeutische Wirkung bei der Entfernung von Rötungen, Blutstreifen, Krampfadern, entzündungshemmend, Haarentfernung, Aufhellung und Hautverjüngung.



1

2

3

Bildschirmsystem

Bildschirm des Titanium-Laser-Haarentfernungsgeräts

- 1) Touchscreen: 12,4 Zoll, einfach zu bedienen.
- 2) 6 Sprachen zur Auswahl.
- 3) Farbe zur Auswahl, auch Ihr Logo kann kostenlos auf dem Bildschirm und der Maschinenhülle angezeigt werden

Modell	Titan-Laser-Haarentfernungsgerät
Lasertyp	Haarentfernung mit Titan-Laser
Laserbarren	12 bar, 1200 W, 10 bar 1000 W, importiert aus den USA
Anzeigesystem	12-Zoll-Echtfarben-Touchscreen
Lasergriffschüsse	40 Millionen Mal
Energy	10~150 J/cm ² , einstellbar
Pulsdauer	40~800ms einstellbar
Frequency	1~10Hz
	TEC-Kondensator 1200W
Kühlsystem	Luft- und Wasserzirkulation
	Behandlungskopf mit Halbleiter
	Kühltemperatur einstellbar
Punktgröße	12*20mm, 12*35mm
Kristalltemperatur	-10~3°C
Leistungsbedarf	AC220/110V, 50/60HZ

Custom Section



Unternehmensprofil



Über mingliangkj:

Weifang Mingliang electronics Co., Ltd (Abkürzung: MLKJ) ist ein hochprofessioneller und erfahrener Hersteller von Schönheitsprodukten Ausrüstung in China, wir haben eine professionelle Produktionsabteilung, eine

Qualitätskontrollabteilung, eine Lagerabteilung und einen Verkauf und Service Abteilung. Unsere Produkte werden häufig in Salons, Kliniken und zu Hause eingesetzt. Markt auf der ganzen Welt, einschließlich Europa, Nordamerika, Asien und So weiter. Unser Unternehmen ist seit 13 Jahren in der Schönheitsbranche tätig und legt großen Wert auf die Qualität und den Preis der Produkte.

Produktverpackung

1. Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd (Abkürzung: MLKJ) ist seit 15 Jahren in der Schönheitsbranche tätig
2. Wir verfügen über eine professionelle Forschungs- und Entwicklungsabteilung für die Produktion
3. Abteilung für Qualitätskontrolle, Lagerabteilung und Verkaufs- und Serviceabteilung.

PACKING

safe and thoughtful packaging seivice



Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily

Built-in prevention collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty



3-5 business days delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service

