

Picosecond

New upgrade

Powerful

Fastly

Safety



Tattooentfernung mit Pikosekundenlaser 532 755 1320 1064 nm
Q-Schalter und Yag-Laser-Tattooentfernungsmaschine

Product display



Handwerkliche Qualität, spiegelt die extremen Details wider. Rationales Design

1. Das Produkt hat ein neuartiges Aussehen und wird hauptsächlich als heißes Modell verkauft
2. Verstellbare Griffhalterung, stark und langlebig
3. Rutschfester Griff, ergonomisches Design
4. Verlängertes Behandlungsverbindungsrohr



Kleinste Größe

1. Übernahme von Kernkomponenten medizinischer Geräte. Die Größe der Maschine ist kleiner.
2. Geringere grenzüberschreitende Fracht als bei herkömmlichen Maschinen.
3. Der Griff ist kleiner und bequemer zu bedienen

5 TREATMENT HEADS

A solution to a variety of skin problems

532: Remove colored tattoos.

755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin

Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect




5 Behandlungsköpfe, abnehmbares und drehbares Außendrahtdesign

1. 532: Farbige Tattoos entfernen.
2. 755 Wabenkopf: zur Entfernung von Altersflecken, Sommersprossen und Chloasma. geringe Schädigung der Haut
3. Einstellbarer Parameter 1064: zur Tattoorentfernung, Augenbrauenreinigung
4. Nicht einstellbarer Parameter 1064: Wird zum Entfernen von Tätowierungen und zum Entfernen von Augenbrauen verwendet
5. 1320: großflächige Behandlung, großer Fleck, schnelle Behandlungsgeschwindigkeit und gute Wirkung



Working Principle



TREATMENT HEADS



532: Remove colored tattoos.



755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin



Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing



1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows



1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

Die maximale Energie, die beste Wirkung


1. Labordaten zeigen, dass der Laserstab 2000 mJ erreicht.
2. Präzise Berechnung des Laserwerts
3. Die Zielentfernung der Anzeigeleuchte beträgt 6-10 cm

1064nm

Precise Calculation Laser Value

The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

6-10cm



You think you can. you can
No one can stop me

The best laser wand in the industry




Lifespan
1 million times



Importierter Q-Switch-Kassettenmechanismus aus Stein, der gesamte Feststofflaser, ohne Q-Switch zu ersetzen.


Tattooentfernung. Entfernen Sie schwarze, blaue, braune und rote Tätowierungspigmente auf Augenbrauen, Augenlinie, Lippenlinie und anderen Körperteilen. Entfernen Sie Muttermale, Otas-Nävus und Hautflecken. Sofortiges Strahlen mit hoher Lasertechnologie, internationaler Produktionsstandard, strenge technische Tests.



Original pigment



Traditional laser



Picosecond Laser



BEFORE



AFTER

Before & After



Bildschirmanzeige

Super cooles Touch-Erlebnis

6 Sprachen zur Auswahl, Sondersprache kann hinzugefügt werden

OEM-Services werden akzeptiert, z. B. Parameter anpassen, Energie-/Frequenz-/Zeitbereich einschließen

Großer 12,1-Zoll-True-Color-Touchscreen

12.1 inch true color touch screen

The display screen is clear at a glance and easy to operate



Technologie	Pico-Sekundenlaser / Nd-Yag-Laser
Funktion	Entfernung von Tattoo-Sommersprossen-Akne / Blackface-Puppenbehandlung
Griffe	5 Köpfe
Wellenlänge	1064 nm 532 nm 1320 nm 755 nm
Behandlungsbereich	Gesicht Körper Gesicht Hals Arme Beine....
Frequenz	1-10 Hz
Stromspannung	110V/220V 50-60Hz

16 Jahre Hersteller mit reicher Erfahrung in der Herstellung von Schönheitsmaschinen! 15 Jahre goldener Lieferant von Alibaba, CE-Zertifikate genehmigt, TÜV-Zertifikate genehmigt, persönliche Maßanfertigung und OEM

Erfahrener Hersteller Sie arbeiten mit einer Fabrik zusammen, die über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Schönheitsgeräten verfügt und Forschung und Entwicklung, Design, Produktion und Vertrieb integriert. Wir exportierten in über 126 Länder und unterstützten mehr als 60.000 Benutzer,

zuverlässiger und professioneller.

Professionelle Forschung und Entwicklung und neueste Technologie. Dank unseres professionellen Forschungs- und Entwicklungsteams werden die Produkte kontinuierlich verbessert. Sie erhalten die neuesten Maschinen mit den neuesten Technologien und sind immer an der Spitze der Branche, was Sie in der Schönheitsbranche wettbewerbsfähiger macht.

Kontaktieren Sie uns jetzt, um mehr zu erfahren!