

## Exceeding your expectations

The most professional beauty machine customization service

## Surrounded by a whole set of services

Making the purchasing experience wonderful



24-Hour online  
After-sales service



15 Years Laser Beauty  
Device Manufacturer



OEM Factories  
Support customization

**Umgeben von einer ganzen Reihe von Dienstleistungen, die das  
Einkaufserlebnis wunderbar machen  
Der professionellste Anpassungsservice für Schönheitsgeräte übertrifft  
Ihre Erwartungen**

EXFU Seiko



# 11D HIFU

Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System



SAFE



EFFECTIVE




MULTI-DEPTH



Hautverjüngungslaser-Körper- und Gesichtsschlankeitsmaschine, Hautverjüngungssystem  
11D Focused Ultrasound 11D HIFU

[Produktbeschreibung](#)






**Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System**

**7 CARTRIDGES + 4 GUN HEADS**


1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm for face treatment  
6.0mm, 9mm, 13mm for body treatment.



## MF2.0MM


Unique ultra-thin  
probe Clexis patented  
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Verwenden Sie hochenergetischen Ultraschall, der sich auf die Behandlungsposition konzentriert, damit das Hautgewebe die Wärme erzeugt und Hochgeschwindigkeits-Reibungszellen erzeugt, um Kollagen zu stimulieren. Ein solcher Wärmeeffekt schadet der Epidermis nicht, da die Behandlung innerhalb von 0-0,5 Sekunden schnell und direkt an der Behandlungsstelle erfolgt, ohne das umliegende Gewebe zu berühren, und so direkt auf das oberflächliche Sehnenmembransystem (SMAS) übertragen werden kann Straffe Haut beim Ziehen der Muskelschicht, dünnes Gesicht bis zum progressiven Effekt.

# Body Treatment



## • *Treatment Effect* •



Modell	7D-Therapiegerät Fokussierter Ultraschall
Name	Hochintensiver fokussierter Ultraschall

Griffe	Gesichtsbehandlung: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D HF: MF2/6/9/13 L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Energieausgang	0,1J-2,5J (0,1J pro Schritt)
Abstand zwischen Punkt	1,0 mm-4,0 mm
Schusslänge	5mm-25mm
Schüsse	Jede Patrone 300.000 Schuss
Bildschirmgröße	15 Zoll
Stromspannung	110V-240V, 50/60Hz



### Farb-Touchscreen-Hautverjüngung

1. 15,6 Zoll großer Touchscreen, humanisiertes Design
2. Männlich/weiblich, Körperteile, 6 Hauttypen zur Auswahl.
3. Englisch Ihre Muttersprache.
4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)

**Willkommen, um weitere Produktdetails einzusehen!**