



Warum sollten Sie sich für unseren Titandiodenlaser entscheiden?

- 1) Mit TEC-Kondensator, 1 Minute Kühlung, 24 Stunden ununterbrochener Betrieb
- 2) Hohe Leistung 1200 W / 1800 W, starke Energie, gute Haarentfernungswirkung
- 3) 2 Jahre Garantie auf die Maschine
- 4) Schmerzlose, bequeme und eisige Haarentfernung
- 5) Preis der Laser-Haarentfernungsmaschine, guter Kundendienst

Diode laser

hair removal machine

Safe • Fast • Painless • permanent



*.808 nm Diodenlaser ermöglicht schnelle Wiederholungsraten von bis zu 10 Hz (10 Impulse pro Sekunde), schnelle Haarentfernung für großflächige Behandlung.

*.755nm808nm1064nm 3 Wellenlänge, besser geeignet für alle Hautfarben-Haarentfernungsbehandlungen.

*.1800 W höchste Grifflleistung, hohe Laserenergiedichte bis zu 120 J/cm²

*. Wirksamkeit. Maximale Effizienz, um eine einfrierende und schmerzfreie Haarentfernungsbehandlung zu erreichen.



Handhabungsmerkmale der Diodenlaser-Haarentfernung:

- »»USA Laserbarren, 10/15 Balken, hohe Leistung 1200/1800w
- »»Super Cooling-Effekt: Saphirtemperatur-5~3°C. Reduzieren Sie effektiv die Schmerzen bei der Behandlung und machen Sie sie
- »»Italien Wasserpumpe: besser für Laserwasserkreis, Wärme abführen, längere Lebensdauer.
- »»Zwei Wasserfilter: zwei Austauschresion in Lebensmittelqualität, können die Wasserqualität für die Zirkulation sicherstellen

ULTRA-LOW
Temperature
-31°C

Ultra low temperature
protect skin
not burned by the laser



»»Super Cooling-Effekt: Saphirtemperatur-5~3°C. Reduzieren Sie effektiv die Schmerzen bei der Behandlung und machen Sie sie
»»Italien Wasserpumpe: besser für Laserwasserkreis, Wärme abführen, längere Lebensdauer.
»»Zwei Wasserfilter: zwei Austauschresion in Lebensmittelqualität, können die Wasserqualität für die Zirkulation sicherstellen
Schmerzfrei. Der Griff kühlt auf -31,3 ° C ab, macht die Behandlung angenehm und effektiv.
Kontinuierliche Kontaktkühlung 0,2 Minuten erreichen -31,3 ° C, schmerzlose Haarentfernung 24 Stunden ununterbrochen, kein Problem

Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator

12mm*20mm / 12mm*35

4cm²

Alex 755nm **Speed 808nm** **YAG 1064nm**

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

Ideal for range of hair colors Safe for darker skin types Perfect solution for darker skin

LASER COMPARISON

【Other - Lasers】

【2022-MLKJ-Lasers】


【2022-MLKJ-Medical-Lasers】



VS



VS




- ✓ The original structure is not light enough.
- ✓ Big size.
- ✓ Short life.

- ♥ Lighter weight.
- ♥ Smaller size.
- ♥ More advanced structure design.
- ♥ More advanced performance.

- ♣ More advanced packaging technology.
- ♣ Higher energy densit.
- ♣ Lighter appearance.
- ♣ Longer life.

Behandlungseffekt







Sicher, schnell, schmerzlos, dauerhaft, für alle Haut- und Haarentfernungen
Gute Eiskühlung, schmerzfreie Behandlung erreichen, Sie werden gute Ergebnisse nach 3
Behandlungen sehen.

Geeignet für alle Haut- und Haartypen.

755nm für weiße Haut (feines/goldenes Haar)Haarentfernung.

808 nm für die Entfernung gelber (natürlicher) Hauthaare.

1064 nm für die Haarentfernung bei schwarzer Haut (schwarzes Haar).

Vorher und nachher Eis-Platin-Dioden-Laser-Haarentfernungsmaschine



Before



After



System Der Bildschirm aus Titan

- 14 Zoll großer Bildschirm, schnelle Berührung, einfache Bedienung
- Männlich & weiblich, 6 Körperteile, 6 Hauttypen
- 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache kann hinzugefügt werden
- Service anpassen: Logo, Sprache, Software.....

Produkt Konfiguration

Produktname	808 Diodenlaser-Haarentfernungsgerät
Lasertyp	755nm/808nm/1064nm
Laserbarren	10bar/12bar/16bar, importiert aus Deutschland/USA
Ausgangsleistung	Ausgangsleistung
Anzeigesystem	14,0-Zoll-True-Color-Touchscreen
Aufnahmen mit Lasergriffen	10-40 Millionen Mal
Energie	10~150 j/cm ² , einstellbar
Impulsdauer	40~800 ms einstellbar
Frequenz	1~10Hz
Kristalltemperatur	-5~3 °C
G.W., Kartongröße	80 kg, 115 x 59 x 61 cm

CERTIFICATE DISPLAY

Medical CE TUV ISO certification and more Complete certification materials



15 Years Laser Beauty Device Manufacturer

Make your beauty business easier

**Standardized
production**



**Professional
Production R & D
Sales Department**



**Mass production
of various styles**



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,

**Willkommen, um weitere Produktdetails zu erfragen!
7X24 Stunden Online-Service!**