

**AUMENTE LOS INGRESOS DE SU
CLÍNICA**

**CON UNA
INVERSIÓN
INTELIGENTE.**

Sistema estético todo en uno



Auf der Suche nach der besten Dioden -Haarentfernungsmaschine?

Unsere Auswahl an Diodenlaser -Haarentfernungsmaschinen - einschließlich 808 -nm -Diodenlaser - Haarentfernung, dreifache Wellenlängendiodenlaser und Smart Diodenlaser -Haarentfernung - wurde sowohl für Kliniken als auch für Salons entwickelt. Unabhängig davon, ob Sie eine professionelle Diodenlaser-Haarentfernungsmaschine, eine tragbare Diodenlaser-Haarentfernungsmaschine oder eine Laserdepilationsmaschine benötigen, bieten wir Hochleistungssysteme zu wettbewerbsfähigen Diodenlasermaschinenpreisen an. Wählen Sie aus Modellen wie der 808 Diodenlaser - Haarentfernungsmaschine, der 808 -nm -Diodenlasermaschine und der 3 Wellenlänge Diodenlaser - Haarentfernungsgeräte. Wir bieten auch Optionen für Laser -Haarentfernungsmaschine zum Verkauf, zum Verkauf von Diodenlasermaschine und Laser -Haarentfernungsausrüstung für den kommerziellen Gebrauch. Optimieren Sie die Leistung Ihrer Klinik mit unserer Laser -Haarentfernungsmaschine für Wirtschaft, Laser -Haarentfernungsmaschine Industrial und Top -Laser -Haarentfernungsmaschinen.

Con la confianza de expertos en láser de todo el mundo



AGENTE ESTADOUNIDENSE

Cooperación desde 2023



AGENTE DEL REINO UNIDO

Cooperación desde 2015



AGENTE CANADIENSE

Cooperación desde 2020



Agente en los Países Bajos

Cooperación desde 2018



AGENTE ALEMÁN

Cooperación desde 2010



AGENTE SUECO

Cooperación desde 2009



AGENTE DE DINAMARCA

Cooperación desde 2020



AGENTE DE FINLANDIA

Cooperación desde 2020



AGENTE DE AUSTRALIA

Cooperación desde 2008



AGENTE FRANCÉS

Cooperación desde 2022

Wir haben seit 2008 weltweit mit Kunden zusammengearbeitet, darunter viele Salonbesitzer und -vertreiber.

Kontaktieren Sie uns, um eine örtliche Demo -Website zu besuchen und die Ergebnisse selbst zu sehen.

Top kommerzielle Laser Haarentfernung Schönheitsgeräte Hersteller



LA PIEL SUAVE
COMIENZA AQUÍ

Resultados profesionales hechos simples, seguros y efectivos.

**7 CLAVES
VENTAJAS DE
NUESTRA MÁQUINA**

RESULTADOS
EFECTIVOS



PROCEDIMIENTO
CÓMODO



BAJO
MANTENIMIENTO,
ALTO VALOR

TECNOLOGÍA
INTELIGENTE Y
AVANZADA



SEGURO
PARA LA
PIEL



ADECUADO PARA
TODOS LOS
TONOS Y ZONAS
DE PIEL.



RÁPIDO Y
AHORRA
TIEMPO





Entwickelt von Mingliang Technology und zertifiziert von FDA (USA), MDL (Kanada) und CE (Europa),

Diese Maschine ist die perfekte Wahl für diejenigen, die Sicherheit und Qualität priorisieren.




MAXIMICE SU ROI

Tecnología confiable. Resultados comprobados.
Cero cargos ocultos.




2 años de garantía



Servicio de por vida



Repuestos gratis



Seguro y fácil de usar

* 2 Jahre Garantie

* Lebensdauer Service

* Kostenlose Ersatzteile - keine zusätzlichen Kosten

* Sicher und einfach zu bedienen

* Maximieren Sie Ihren ROI

Zuverlässige Technologie. Nachgewiesene Ergebnisse. Null versteckte Gebühren.



FÁCILMENTE AJUSTABLE A CUALQUIER ÁNGULO.

Control de ángulo de precisión para posiciones de tratamiento personalizadas

Leicht einstellbar

Zu Anyangle

Präzisionswinkelkontrolle für kundenspezifische Behandlungspositionen



PANTALLA GRANDE

Mango todo en uno con pantalla de alta resolución

ÁNGULO ERGONÓMICO

Fácil de agarrar, reduce la tensión de la muñeca.
Diseño antideslizante: evita caídas accidentales

Das Handstück verfügt über einen großen Touchscreen für einen Klickvorgang. Es wurde für den 24-Stunden-kontinuierlichen Gebrauch entwickelt und bietet ultraschnelle Kühlung und wirklich schmerzfreie Haarentfernung.



DEPILACIÓN LÁSER

Longitud de onda de 808 nm: se dirige a los folículos profundos para una depilación precisa

Rápido e indoloro: tratamiento de gran tamaño y deslizamiento suave.

Seguro para todo tipo de piel: compatible con Fitzpatrick I-VI

Refrigeración por contacto de zafiro: protege la piel y mejora la comodidad.

Resultados duraderos: retarda el recrecimiento, se necesitan menos sesiones

- 808nm Wellenlänge - Ziele tiefe Follikel für eine präzise Haarentfernung
- Schnell und schmerzlos - große Fleckgröße, glatte Glidebehandlung
- Sicher für alle Hauttypen -Fitzpatrick I -VI kompatibel
- Saphirkontaktkühlung - schützt die Haut, verbessert den Komfort
- Langlebige Ergebnisse - verlangsamt das Nachwachsen, weniger Sitzungen erforderlich

@Resultados duraderos

Depilación láser de diodo: principales ventajas



Seguro para
todo tipo de piel



Interacción
con la
pantalla



Rápido y
sin dolor



Tres
longitudes
de onda



Silencioso




Ergonomía




Depilación láser


- Fototermólisis selectiva: reducción permanente del vello
- Seguro para todo tipo de piel con efectos secundarios mínimos.
- Zonas de tratamiento precisas: sin dañar la piel circundante
- Resultados hasta dos veces más duraderos en comparación con los tratamientos estándar
- Sesiones más rápidas con enfriamiento avanzado para mayor comodidad.
- Cobertura rápida para áreas grandes y pequeñas
- Tecnología clínicamente probada utilizada en las mejores clínicas médicas



Adjustable cooling Comfortable but not exciting



EXFU LASER Thermal image map



Thermal image of ordinary depilator

Instantaneous temperature: -31°C



Ordinary machine: $10-20^{\circ}\text{C}$




Data source: EXFU Technology Research and Development Laboratory

Test conditions: Boot test at room temperature -22°C under normal conditions of third class skin cooling

Whole body hair removal, Ice feel painless

Releasing the laser generates heat, and better cooling techniques are needed to balance the heat
Achieve a comfortable temperature for painless hair removal



Seguridad • Simple • Disfruta

Atención todo en uno Un dispositivo inteligente



Disfrute de un tratamiento multifunción ¡sin coste adicional!



Genießen Sie die vollständige OEM- und ODM


**Kontaktieren Sie uns noch heute, um den besten Preis für Laser -
Haarentfernungsmaschine zu erhalten und herauszufinden, warum Profis
weltweit Diodenlaser -Haarentfernungsmaschinen von uns kaufen**

SISTEMA INTELIGENTE

Para operar simplemente mueva
sus manos.



Manejar la pantalla



Asistencia
técnica



Anwendung: Behandlungseffektvergleich

ICE Platinum Diodenlaser Haarentfernungsmaschine für sichere und dauerhafte Haarentfernung auf allen Skins

Gerätename	Diodenlaser -Haarentfernungsmaschine		
Modellnummer	Vertikales exfu 808 v2		
Wellenlänge	☐ 808MMTechnologie ☐ 7558081064 mm ☐ 7558089401064nm		
Bildschirmgröße	14 -Zoll -Touchscreen im 4k -Stil im Stil		
Pulsdauer	1-300 ms		
Frequenz	1-10 Hz		
Spotgröße	☐ 12*20 mmm	☐ 12*35 mmm	☐ 12*24 mm ☐ 12*36
Energie	1-150J/cm2		
Kühlsystem	☐ Luftkühlung TEC -Kühlung Wasserkühlung Saphir -Substrat	☐	Kompressorkühlung Wasserkühlung Saphir -Substrat Luftkühlung
Stromspannung	☐ AC220V 50 Hzz	FALSCH	AC110V 60 Hz
Dimension der Maschine	429*422*1265 mm		
Paket	Aluminiumbox		
Garantie	2 Jahre für die Maschine, 1 Jahr für den Griff		

Kommentare von Käufern

Bildschirm Fordiode Laser Haarentfernungsmaschine



High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours



FINE AND SAFE PACKAGING



Lieferzeit:	7 Arbeitstage.
Liefermethode:	Express -Tür -zu -Tür -Service wie DHL, UPS, FedEx, TNT usw.
Verpackung:	Aluminiumbox mit Schaumstoff