



V26

Super comfortable experience  
Painless and permanent treatment result  
Suitable for all skin types and body areas

1. Drei-Wellenlängen-Diodenlaser.
2. Goldene Laserbarren aus Deutschland oder den USA importiert, 40.000.000 längere Lebensdauer.
3. Sicher, schnell, schmerzlos, dauerhaft
4. Für alle Haut- und Haarentfernungsarten
- 5, 14,0 Zoll großer Echtfarben-Touchscreen mit 6 Hautfarben.
6. Zwei Modelle können ausgewählt werden, Einzelgriff oder Doppelgriff

**Das fortschrittlichste TEC-Kühlsystem in dieser Maschine sorgt für supergute Kühlergebnisse. 24 Stunden Arbeitszeit. Saphirmaterial. Tatsächlich schmerzfreies Erlebnis!**



One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system  
hair remover laser

- 1) 10 Takte/ 12 Takte/ 16 Takte, 10-40 Millionen Schüsse.
- 2) Großer Fleck 12 \* 20 mm / 12 \* 35 mm für schnelle Haarentfernung.

- 3) Gefrorenes, eisgekühltes Saphirglas für eine schmerzfreie Haarentfernung.
- 4) Hochwertiger Goldlaserbarren, importiert aus Deutschland.
- 5) Medizinischer Griff ab 350 g, einfach zu behandeln.

**1 minute**  
and you're done

35mm {

**FASTER**

### **Bildschirmsystem**

1. 14 Zoll großer Touchscreen, humanisiertes Design.
2. Männlich/weiblich, Körperteile, 6 Hauttypen zur Auswahl.
3. 6 Sprachsysteme, Muttersprache was immer Sie wollen.
4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)

Laserbarren	Deutschland/USA importiert, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar
Wellenlänge	755 nm, 808 nm, 1064 nm/ oder einzeln 808 nm
Energie	0-150J/cm <sup>2</sup>
Frequenz	1-10 Hz
Impulsbreite	40-800 ms
Bedienbare LCD-Schnittstelle	14,0-TFT-True-Color-LCD-Touchscreen
Kühlsystem	Luft- und geschlossener Wasserkreislauf-Behandlungskopf mit einstellbarer Halbleiterkühltemperatur
Leistung	4000W

Elektrische Quelle  
N.W./ G.W

220V/50HZ oder 110V/60HZ  
62kg/78kg

**Standardized  
production**



**Professional  
Production R & D  
Sales Department**



**Mass production  
of various styles**



- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

## Custom Section


**CASE** design



**LOGO** design



**SYSTEM** design



# Zertifikatsanzeige

