

**New  
arrivals**

**EXFU**

**SIMPLE . SAFE . ENJOY**

New experience of hair removal



**Im Angebot! Von der FDA zugelassenes medizinisches schmerzfreies und dauerhaftes klinisches Haarentfernungsgerät**

**Vorteile**

- \* USA oder Deutschland importierten Laserbarren 10bars/15bars
- \* Mehr als 50 Millionen Schüsse, mehr als 3 Jahre, kein Wechsel des neuen Griffs erforderlich.
- \* 3 Wellen 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 kann für alle Hauttypen verwendet werden



# EXFU VIOLIN Portable Hair Removal Laser



Simple • Safe • Enjoy  
Redefine hair removal equipment



one-button start



Ice hair removal



super power



40million shine

## Produktbeschreibung

# Ingenious details I am better than others

Product detail  
layout



## Surround light strip

Cool lighting effect  
not dazzling



## Newest design handle 0.31kg

One minute cooling  
Customizable glowing logo



## One-of-a-kind styling

Ingenious production  
focus on details



## **Über Griff**

1200 W/1800 W große Leistung zur freien Auswahl

12\*24 oder 12\*36mm Punktgröße

\*285g Medizinischer Griff, geringes Gewicht, kostenlose schnelle Gleitbehandlung

\* Mit Kontrollleuchte zur Anzeige des Betriebszustands (an Maschine und Griff), sichere Verwendung

**1 Minute schnelles Einfrieren, angenehmes und schmerzfreies Behandlungserlebnis**





**Two colors, two spot sizes are optional**



Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...

**7558081064nm, geeignet für die dauerhafte Haarentfernung aller Hauttypen**




**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
 (fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
 (brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
 (black hair removal)



Modell	Exfu-Diodenlaser
Lasertyp	Deutschland/USA importiert, 8----12bars, 800W----1200W
Anzeige	Berührbarer 14-Zoll-4K-Bildschirm
Wellenlänge	808 nm oder 755 nm, 808 nm, 1064 nm
Schüsse	50 Millionen Schüsse
Energie	10~150 J/cm2, einstellbar
Frequenz	1-10 Hz
Kühlung	Hochgeschwindigkeits-Doppel-TEC-Kühlluft- und geschlossener Wasserkreislauf-Behandlungskopf mit einstellbarer Halbleiterkühltemperatur

Leistung 3500W  
Punktgröße 12\*24mm oder 12\*36mm zur Auswahl  
Stromspannung 110V/60HZ oder 220V/50HZ zur Auswahl

Diodenlaser 755 808 1064

Diodenlaser-Haarentfernungsgerät

808-nm-Diodenlaser

808-nm-Diodenlaser-Haarentfernungsgerät

Hersteller von 808-nm-Diodenlasern

**7 \* 24 Stunden Online-Service!**  
**Willkommen bei der Beratung!**