



808+ND

Diode laser hair removal
ND YAG laser tattoo removal

Diodenlaser Nd-YAG-Laser

1. Dieser 2-in-1-Diodenlaser Nd-Yag-Laser hat hochwertiges Zubehör und starke Leistung
Zeit 2. Shots für Handgriffe: Diodenlaserhandgriffgebrauch Deutschland importierte goldene
Laserstange, Zeit 10-40 Millionen Schüsse.

3. Nd Yag: Rüsten Sie 5 Behandlungsköpfe aus, einstellbar 1064 nm/532 nm, fest 1064 nm/532 nm,
fest 1320 nm.







Über Griff

Three wavelengths work together

12*20mm² {



12*35mm² {



**Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.**




7558081064 Diodenlaser eignen sich für die Behandlung aller Haut- und Haartypen.
Importierte Laserleiste. 20-40 Millionen Aufnahmen Zeit.



Before

After




Before



After



Before



After

5 therapeutic **Heads**

■ 532 & 1064: removing tattoo, eyeliner and lip line

■ 1320: black-faced doll whitening and whitening skin

■ Adjustable 532 & 1064: removing large-area tattoos



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
532nm



Fixed
1064nm

Entfernung von Nd-Yag-Tattoos:


Rüsten Sie 5 Behandlungsköpfe aus, einstellbar 1064 nm/532 nm, fest 1064 nm/532 nm, fest 1320 nm.

Working Principle



1. Männlich/weiblich, Körperteile, 6 Hauttypen zur Auswahl.
2. Englisch Ihre Muttersprache.
3. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)

System Design



808 Mode:Operation interface



Laser Mode:Tattoo removal

Größeninformation

Artikel	808nd Yag-Laser
Handstück	Nd-Yag-Laser-Tattoo-Entfernungsgriff, 808-Diodenlaser
Stromversorgung	2000w
SHR-Frequenz	1-10 Hz
808 Punktgröße	12*20mm, 12*35mm
Nd Yag-Lasergriff	Laserbarren importieren, mit insgesamt 5 Sonden
Energie	10-50 J/cm2
Impulsdauer	1-10 ms
Hautkühlung	-21
Kühlsystem	Luft- und geschlossener Wasserkreislauf Behandlungskopf mit einstellbarer Halbleiterkühltemperatur
Anzeige	12-Zoll-TFT-True-Color-LCD-Touchscreen
Stromspannung	220 V/50 Hz oder 110 V/60 Hz
Packungsgröße	116*60*61cm
Bruttogewicht	90kg



15 Years Laser Beauty Device Manufacturer

Make your beauty business easier



1. Weifang Sunshinekj Electronics Co., Ltd (Abkürzung: MLKJ) ist ein hochprofessioneller und erfahrener Hersteller von Schönheitsgeräten in China.
hat 15 Jahre in der Schönheitsindustrie. Wir haben eine professionelle Produktions- und Entwicklungsabteilung, können technischen Support bieten, 2 Jahre Garantie.

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals



Product Customization Design



Program Debugging



Batch Production



Production and Processing



Machine Debugging



Fine and Safe Packaging

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service