

Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

*Increase the treatment head of nasal hair
and treat small parts easily



Haarentfernungsgerät mit Diodenlaser.

- * Keine Pigmentierung. Für jeden Hauttyp geeignet;
- * Für jeden Hauttyp geeignet;
- * Sicher und schnell.
- * Internationaler Goldener Standard zur Haarentfernung;
- * Die optimale Laserwellenlänge 808nm oder 7558081064nm;

350g
Ultra light handle



12×36mm

Handle

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

Handle

1200W diode laser hair removal


Drei-Wellen-Laser kombiniert 755 nm 808 nm 1064 nm und eignet sich für die Behandlung aller Haut- und Haartypen.

755nm für die Haarentfernung bei weißer Haut (feines/goldenes Haar).

808 nm für die Entfernung gelber (natürlicher) Hauthaare.

1064 nm für die Haarentfernung bei schwarzer Haut (schwarzes Haar).

Vorher und nachher alma soprano ice platin diode laser haarentfernungsgerät






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Comparison





Emergency stop button

12 inch big screen
quick touch
easy operate

Diode laser handle

Vents

Plug