



## Wie funktioniert es?

Durch das wissenschaftliche Design des Diodenlasergriffs dringt der hochenergetische Laserstrahl sofort in die Haut ein und erreicht den Haarfollikel während der Behandlung. Das abgegebene Licht wird vom Melanin im Haarfollikel absorbiert, wodurch der Haarfollikel zerstört und eine dauerhafte Haarentfernung erreicht wird.

Die Laserimpulsbreite ist kürzer eingestellt als die Zeit, in der sich der menschliche Körper fühlt, ein einzelner Lichtschuss ist vorbei, aber der menschliche Körper fiel schmerzlos ab und konnte dann das schmerzlose Behandlungsgefühl erreichen, um das angenehme Erlebnis des Kunden zu verbessern. Die effektivste Laser-Haarentfernungsmaschine.



Three wavelength

755nm 808nm 1064nm diode hair removal technologies in one handle

## Drei Wellenlängen

755nm 808nm 1064nm Dioden-Haarentfernungstechnologien in einem Griff

Emergency stop button

Online Customization

Applicator  
1205mm  
350g

Medical handle  
350g lightweight handle

14 inch big screen  
quick touch  
easy operate

The image features a large, black, vertical laser hair removal machine on four casters. At the top, there is a large 14-inch touchscreen displaying a woman's face. Below the screen are several control buttons and a dial. A purple diagonal line runs across the image, connecting the machine to a series of callout boxes on the left. These callouts provide details about the machine's features: an emergency stop button (a red button with a yellow 'STOP' sign), online customization capabilities, a 1205mm applicator with a 350g handle, a medical handle that is 350g lightweight, and the 14-inch big screen which is touch-sensitive and easy to operate. The background of the callouts shows a woman sitting on a beach, holding a water bottle, and another woman using the device on her leg.

## Advantage

---

Fast, Painless, Permanent Hair Removal

---

24 hours working continuously

---

Reduce preparation time

---

Increase your profit

---

Minute cooling

---

Low system noise and strong cooling effect

---

No need for local anesthesia

---

Expand your patient base

---

Suitable for treatment of all parts of the body

---

## Eindringtiefe

Punktgröße 12 x 26 mm / 12 x 24 mm Punktgröße, für eine verbesserte Energieaufnahme am Zielfollikel.

Der einzige Laser mit einzigartiger und dedizierter Technologie für Schmerzlinderung, verbesserte Wirksamkeit und Sicherheit.



■ spot size:12\*36



■ spot size:12\*24



spot size:12\*36



spot size:12\*24



spot size:12\*36



spot size:12\*24

## Vielseitig




Der MLKJ-Laser umfasst zwei Dioden-Haarentfernungssysteme mit einer optimalen Wellenlänge von 800 nm auf einer vielseitigen Plattform.

Die MLKJ-Laserköpfe ermöglichen eine dauerhafte Haarentfernung an allen Körperstellen. Seine fortschrittliche Technologie lindert Schmerzen und erhöht gleichzeitig die Wirksamkeit, was schnelle und komfortable Behandlungen für Patienten und Ärzte

ermöglicht.

# Efficacy

Perment hair removal for all skin type

Very fair Fair	755nm suitable for light skin hair removal	
Medium Olive	808nm suitable for neutral skin hair removal	
Brown Black	1064nm suitable for black skin hair removal	

# Safety

Almost no skin scattering, no harm to the skin and sweat glands, no scar, no any side-effect


Refuse to repeat and leave No scum



1 week - 2 weeks  
2 times a week  
- 75 hair loss - Start to grow slowly - Smaller pores



3 week - 4 weeks  
2 times a week  
- Hair becomes thinner and less rejuvenate tender skin smooth body




5 week - 8 weeks  
2 times a week  
- Select according to hair growth status use it selectively, say goodbye repeated hair removal

## Weniger Schmerzen

Patientenkomfort durch kontinuierliche Kühlung der Haut, Schmerzen und Beschwerden werden deutlich reduziert.

## Haarentfernung vorher und nachher





## **LED-Touchscreen**

## **Intelligentes Kontrollsystem**

14-Zoll-4K-Bildschirm, intelligentes Touch-Erlebnis

- \* Anpassbare Behandlungsvoreinstellungen
- \* Bei Mann und Frau stehen 6 Hautstile zur Auswahl
- \* Einfach zu bedienen, bietet Betriebsfähigkeiten und Unterrichtsdienste
- \* Kostenloses Logo und Sprache können auf dem Bildschirm angepasst werden

# New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



**Unser Unternehmen & Panking**

MLKJ

# CUSTOMER SERVICE

15 YEARS FACTORY, 2 YEARS WARRANTY, 102 COUNTRIES, 60,000+ CUSTOMERS.

MLKJ—MAKE YOUR BEAUTY BUSINESS EASIER



# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable, one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

**Kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu Schönheitsmaschinen zu erhalten.**