

BOOST YOUR CLINIC'S INCOME WITH ONE SMART INVESTMENT.

All-in-One Aesthetic System



Auf der Suche nach der besten Dioden -Haarentfernungsmaschine?

Unsere Auswahl an Diodenlaser -Haarentfernungsmaschinen - einschließlich 808 -nm -Diodenlaser - Haarentfernung, dreifache Wellenlängendiodenlaser und Smart Diodenlaser -Haarentfernung - wurde sowohl für Kliniken als auch für Salons entwickelt. Unabhängig davon, ob Sie eine professionelle Diodenlaser-Haarentfernungsmaschine, eine tragbare Diodenlaser-Haarentfernungsmaschine oder eine Laserdepilationsmaschine benötigen, bieten wir Hochleistungssysteme zu wettbewerbsfähigen Diodenlasermaschinenpreisen an. Wählen Sie aus Modellen wie der 808 Diodenlaser - Haarentfernungsmaschine, der 808 -nm -Diodenlasermaschine und der 3 Wellenlänge Diodenlaser - Haarentfernungsgeräte. Wir bieten auch Optionen für Laser -Haarentfernungsmaschine zum Verkauf, zum Verkauf von Diodenlasermaschine und Laser -Haarentfernungsausrüstung für den kommerziellen Gebrauch. Optimieren Sie die Leistung Ihrer Klinik mit unserer Laser -Haarentfernungsmaschine für Wirtschaft, Laser -Haarentfernungsmaschine Industrial und Top -Laser -Haarentfernungsmaschinen.

Trusted by Laser Experts Across the Word



US AGENT

Cooperation since 2023



UK AGENT

Cooperation since 2015



CANADIAN AGENT

Cooperation since 2020



Netherlands Agent

Cooperation since 2018



GERMAN AGENT

Cooperation since 2010



SWEDISH AGENT

Cooperation since 2009



DENMARK AGENT

Cooperation since 2020



FINLAND AGENT

Cooperation since 2020



AUSTRALIA AGENT

Cooperation since 2008



FRENCH AGENT

Cooperation since 2022

Wir haben seit 2008 weltweit mit Kunden zusammengearbeitet, darunter viele Salonbesitzer und -vertreiber.

Kontaktieren Sie uns, um eine örtliche Demo -Website zu besuchen und die Ergebnisse selbst zu sehen.

Top kommerzielle Laser Haarentfernung Schönheitsgeräte Hersteller




MOOTH SKIN STARTS HERE
Professional results made simple, safe, and effective.

**7 KEY
ADVANTAGES OF
OUR MACHINE**


EFFECTIVE
RESULTS




COMFORTABLE
PROCEDURE




LOW MAINTENANCE,
HIGH VALUE



SUITABLE FOR
ALL SKIN TONES
AND AREAS




SMART AND
ADVANCED
TECHNOLOGY



SAFE FOR
THE SKIN



FAST AND
TIME-SAVING








Entwickelt von Mingliang Technology und zertifiziert von FDA (USA), MDL (Kanada) und CE (Europa),

Diese Maschine ist die perfekte Wahl für diejenigen, die Sicherheit und Qualität priorisieren.



MAXIMIZE YOUR ROI

Reliable technology. Proven results.
Zero hidden fees.



*** 2 Jahre Garantie**

*** Lebensdauer Service**

*** Kostenlose Ersatzteile - keine zusätzlichen Kosten**

*** Sicher und einfach zu bedienen**

*** Maximieren Sie Ihren ROI**

Zuverlässige Technologie. Nachgewiesene Ergebnisse. Null versteckte Gebühren.



EASILY ADJUSTABLE TO ANY ANGLE

Precision angle control for customized treatment positions

Leicht einstellbar

Zu Anyangle

Präzisionswinkelkontrolle für kundenspezifische Behandlungspositionen



BIG SCREEN

All-in-one handle with
high-resolution screen

ERGONOMIC ANGLE

Easy to grab, reduces wrist strain

Anti-Slip Design – Prevents accidental drops

Das Handstück verfügt über einen großen Touchscreen für einen Klickvorgang. Es wurde für den 24-Stunden-kontinuierlichen Gebrauch entwickelt und bietet ultraschnelle Kühlung und wirklich schmerzfreie Haarentfernung.



LASER HAIR REMOVAL

- 808nm Wavelength – Targets deep follicles for precise hair removal
- Fast & Painless – Large spot size, smooth-glide treatment
- Safe for All Skin Types – Fitzpatrick I–VI compatible
- Sapphire Contact Cooling – Protects skin, enhances comfort
- Long-Lasting Results – Slows regrowth, fewer sessions needed

- 808nm Wellenlänge - Ziele tiefe Follikel für eine präzise Haarentfernung
- Schnell und schmerzlos - große Fleckgröße, glatte Glidebehandlung
- Sicher für alle Hauttypen -Fitzpatrick I -VI kompatibel
- Saphirkontaktkühlung - schützt die Haut, verbessert den Komfort
- Langlebige Ergebnisse - verlangsamt das Nachwachsen, weniger Sitzungen erforderlich

@Long-Lasting Results

Diode Laser Hair Removal – Key Benefits



Screen interaction



Fast & Painless



Three Wavelength



Safe for All Skin Types



Silent




Ergonomics




Laser hair removal


- Selective Photothermolysis – Permanent Hair Reduction
- Safe for all skin types with minimal side effects
- Precise treatment zones – no damage to surrounding skin
- Up to two times longer-lasting results compared to standard treatments
- Faster sessions with advanced cooling for comfort
- Fast Coverage for Large and Small Areas
- Clinically proven technology used in top medical clinics



Adjustable cooling Comfortable but not exciting



EXFU LASER Thermal image map



Thermal image of ordinary depilator

Instantaneous temperature: -31°C



Ordinary machine: 10-20°C




Data source: EXFU Technology Research and Development Laboratory

Test conditions: Boot test at room temperature -22°C under normal conditions of third class skin cooling

Whole body hair removal, Ice feel painless

Releasing the laser generates heat, and better cooling techniques are needed to balance the heat
Achieve a comfortable temperature for painless hair removal.



Safety • Simple • Enjoy

All-in-One Care One Smart Device



Enjoy Multi-Function Treatment— At No Extra Cost!



Genießen Sie die vollständige OEM- und ODM



**Kontaktieren Sie uns noch heute, um den besten Preis für Laser -
Haarentfernungsmaschine zu erhalten und herauszufinden, warum Profis
weltweit Diodenlaser -Haarentfernungsmaschinen von uns kaufen**

Product Parameter								
Device Name	Diode laser hair removal machine							
Model Number	Vertical EXFU 808 V2							
Wavelength	☐ 808mmtechnology ☐ 755+808+1064mm ☐ 755+808+940+1064nm							
Screen size	14 inch 4K Style touch screen							
Pulse Duration	1-300ms							
Frequency	1-10hz							
Spot size	☐	12*20mmm	☐	12*35mmm	☐	12*24mm	☐	12*36
Energy	1-150J/cm2							
Cooling System	☐	Air cooling+TEC cooling +Water cooling +Sapphire Substrate	☐	Compressor Cooling +Water Cooling +Sapphire Substrate+Air cooling				
Voltage	☐	AC220V 50HZZ	☐	AC110V 60HZ				
Dimension of machine	429*422*1265mm							
Package	Aluminum box							
Warranty	2 years for machine , 1 year for handle							

Anwendung: Behandlungseffektvergleich
ICE Platinum Diodenlaser Haarentfernungsmaschine für sichere und dauerhafte Haarentfernung auf allen Skins

Gerätename	Diodenlaser -Haarentfernungsmaschine			
Modellnummer	Vertikales exfu 808 v2			
Wellenlänge	☐ 808MMTechnologie ☐ 7558081064 mm ☐ 7558089401064nm			
Bildschirmgröße	14 -Zoll -Touchscreen im 4k -Stil im Stil			
Pulsdauer	1-300 ms			
Frequenz	1-10 Hz			
Spotgröße	☐ 12*20 mmm	☐ 12*35 mmm	☐ 12*24 mm	☐ 12*36
Energie	1-150J/cm2			
Kühlsystem	☐ Luftkühlung TEC -Kühlung Wasserkühlung Saphir -Substrat	☐ Kompressorkühlung Wasserkühlung Saphir -Substrat	Luftkühlung	
Stromspannung	☐ AC220V 50 Hzz	FALSCH	AC110V 60 Hz	
Dimension der Maschine	429*422*1265 mm			
Paket	Aluminiumbox			
Garantie	2 Jahre für die Maschine, 1 Jahr für den Griff			

Kommentare von Käufern

Bildschirm Fordiode Laser Haarentfernungsmaschine



High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours



Lieferzeit:	7 Arbeitstage.
Liefermethode:	Express -Tür -zu -Tür -Service wie DHL, UPS, FedEx, TNT usw.
Verpackung:	Aluminiumbox mit Schaumstoff