

PERMANENT PAINLESS
3 WAVELENGTHS
755NM 808NM 1064NM

For all skin types, Triple wavelength laser work together



Vorteil

1. Advanced Tech: Gold-Zinn-Sintertechnologie,
2. Griffe: Deutschland/USA Laserbarren, 10 bar, 1000 W. 12 bar, 1200 W. 16bar 1600w größere Leistung, r Echte schmerzlose dauerhafte Haarentfernung

3. Spotgröße 12*20mm/12*35mm, Frequenz 1-10Hz

4. Kontinuierlicher Betrieb: Das Halbleiterkühlsystem TEC-Kondensator Luft Wasser arbeitet kontinuierlich 24 Stunden lang ohne Unterbrechung, auch im Sommer ohne Klimaanlage.

Lasertyp	755 nm/808 nm/1064 nm
Laserbarren	10bar/12 bar/16bar, importiert aus Deutschland/USA
Technologie	Kuttelwellen 7558081064nm Technologie
Ausgangsleistung	1000 W/1200 W/1600 W
Anzeigesystem	10-Zoll-Echtfarben-Touchscreen
Lasergriffschüsse	40 Millionen Mal
Energie	10~150 J/cm ² , einstellbar
Pulsdauer	10~300ms einstellbar
Frequenz	1~10Hz
Leistung	3500 W Leistung
Kristalltemperatur	-29~5°C
G.W.□Boxgröße	93 kg, 115 x 59 x 61 cm


12*20mm or 12*35mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



Geschwindigkeit 808nm: Goldene Standardwellenlänge für die Laser-Haarentfernung aller Haartypen

Alex 755nm: Speziell wirksam für blondes Haar, Laser-Haarentfernung für feines Haar

Langer Puls 1064 nm: Speziell wirksam für dunkle, gebräunte Haut

Treatment effect

Suit to any color of skin



Before&After






We help you

Goodbye to the embarrassment



Before	After
	
	
	

Echte Darstellung der Behandlungseffekte: Echte schmerzfreie und dauerhafte Haarentfernung mit offensichtlichen Ergebnissen.

Wir versprechen, dass Ihre Kunden und Sie mit unserer Qualität und den Behandlungseffekten absolut zufrieden sein werden



Screen Image

12.8 inch touch screen
easy to operate.



Professionelle OEM- und ODM-Dienste:

- Drucken Sie jede Farbe.
- Drucken Sie Ihr Logo auf die Maschine.
- Fügen Sie dem Maschinensystem eine beliebige Sprache hinzu.
- Entwerfen Sie für Sie ein exklusives Maschinengehäuse und bilden Sie Ihre eigene Marke auf dem Markt.
- Entwerfen Sie eine neue Benutzeroberfläche und ein neues Maschinensystem, um es für Sie und Ihre Kunden so bequem wie möglich zu gestalten.

Zertifizierungen

Our certificate

All the process of the producing is under ISO 13485 Quality system and match with CE certification request.



BV-France's most authoritative
certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative
certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative
certification body SGS certification



Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



Nach Dienst:

Angesichts der großen Entfernung zwischen uns und unseren Kunden und um unsere Kunden viel besser bedienen zu können,

Unser Unternehmen baut ein professionelles Technologie-After-Service-Team auf.

Unser Techniker löst zeitnah jedes Maschinenproblem und bereitet die Unterlagen innerhalb von 24 Stunden für Sie vor.

Sie können uns auch telefonisch, online usw. kontaktieren.

Customer visit



SHIPPING

Welcome to visit our factory



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month