



Free to be yourself

A minute of painless freezing hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours

One minute cooling -21°C



Best **TEC Cooling** system
hair remover laser



- * USA oder Deutschland Dilas importierte Laserleiste. (Neueste und beste Qualität goldene Laserleiste)
- * Mehr als 40 Millionen Schüsse, mehr als 3 Jahre, müssen nicht den neuen Griff wechseln.
- * 755 808 1064nm ist für alle haut- und haarstilhaarentfernung

1000W, 1200W, 1600W große Macht für freie Wahl
12 * 20 oder 12 * 35 mm Spotgröße

350g lightweight **handle**, more ergonomic



Available in **black or white**




High-quality
laser bars
imported from
USA

1000/1200/1600ww high power



Fast hair removal



▶ 10bar
1000W




▶ 12bar
1200W



▶ 16bar
1600W

For all skin types




755nm / 808nm / 1064 nm




Kühlung von 755 808 1064 Diodenlaser-Haarentfernungsmaschine

- * Maschine einschalten, sofort kühlen, sofort Haarentfernung
- * Gute Kühlung längerer Lebensdauer
- * echte eisschmerzlose Haarentfernungseffekt

Behandlungseffekt



12 * 20mm oder 12 * 35mm Fleckgröße Geeignet für alle Teile Haarentfernung
3 --- 5 Sitzungen erreichen ein ideales Haarentfernungsergebnis, dauerhafte
Haarentfernung



- 14-Zoll-Big Touch-Bildschirm von 755 808 1064 Diodenlaser-Haarentfernungsmaschine
- * Mann und Frau Wahl für alle Teile Haarentfernung
 - * Jede Sprache, die Sie wollten
 - * Kostenloser Logo-Service
 - * Kundenspezifischer Bildschirmdienst

The new 14-inch screen is clear
easy to operate.



OEM/ODM SEVRICE

3D LOGO with luxurious texture.