

 **Smayer**

**A new
winner
is born!**



**2021 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD**

Diodenlaser-Haarentfernungsmaschine V28

- 1) stärker, schneller, smarterhair Entfernung
- 2) Neue 3D-Technologie 755nm 810nm 1064nm
- 3) stärker 800/1000 / 1200/1600watt, 40% schneller



Warum alle Schönheitssalons, Kosmetikerinnen bevorzugen 808nm Diodenlaser-Haarentfernungsmaschine?

- A) sicherer, keine Nebenwirkungen auf Haut- und Schweißdrüsen, keine Narbe.
 - B) 755nm 808nm 1064nm, geeignet für alle Hauttypen, schwarze Haut und feines Haar können leicht behandelt werden, geeignet für alle Arten.
 - C) lange Laserbreite, hohe Energie, effektiv für die Haarfollikel, die Wärmeansammlungen erzeugen, dauerhafte Haarentfernung.
 - D) schnell! Große Spotgröße 12 * 35mm könnte die Behandlungsgeschwindigkeit, die Behandlungsgeschwindigkeit und die Effizienz auffordern.
 - E) Starkes Kühlsystem kann eine momentane Epidermarke-Anästhesie, keine schmerzlosen, während erteilen.
- Über Griffe

Schmerzloser bewährter Sicherheit Dauerhafter Haarentfernung für alle Hauttypen.

Eis plus Dauerkühlsystem. Das Behandlungsprozess ist komfortabler. Es kann 24 Stunden kontinuierlich funktionieren.




Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**



Kundenbewertung

Treatment Comparison



Bildschirmanzeige

1. 14-Zoll-großes Bildschirm, schneller Berührung
2. Male & femal, 6 Körperteile, 6 Hauttypen Smart-Software einstellen
3. 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache kann hinzugefügt werden
4. Kostenloser OEM-Programmdienst (Sprache / Logo / System / Farbe...)

FREE LOGO SERVICE





14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



F & E-Design-Design- und Entwicklungsteams aus den Vereinigten Staaten und Deutschland.

Zertifizierte und getestete reifen Produktionslinie und Qualitätsinspektionsteam und Standard-Produktionslinie.

Was uns für die meisten interessiert, ist, dass hochwertige Produkte der Standard für die Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit sind.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Produktparamanten



Modell	Diodenlaser V28.
Lasertyp	Deutschland / USA importiert, 10bar, 12 bar, 16 bars
Anzeige	14 ---- 15,6 Zoll 4k Berührbarer Bildschirm
Wellenlänge	755nm 808nm 1064nm.
Aufnahmen	40 Millionen Schüsse
Energie	10 ~ 150 j / cm2, einstellbar

Frequenz	1-10Hz.
Kühlung	TEC AIR Wasserkühlung
Leistung	3500W.
Punktgröße	12 * 20mm / 12 * 35mm für die Auswahl
Stromspannung	110V / 60Hz oder 220V / 50Hz für die Auswahl
Nettogewicht	95kg
Bruttogewicht	105kg
Maschinengröße	45 * 52 * 110 cm
Boxgröße	56 * 70,4 * 125 cm

Lieferzeit: 3-7 Werktage nach Zahlungseingang

Lieferart: durch Luft, DHL, TNT, FedEx oder Liefervertreter

Vor der Lieferung: Testen von Videos und Bildern

Nach Lieferung Garantie: 2 Jahre, anbieten Sie nach dem Verkauf tadellosen Service

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month