

NEW ! Technology



Free to be yourself

1 minute of painless hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.


14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours



Diodenlaser Haarentfernungsmaschine Details

- 1.) Sichere dauerhafte Haarentfernung bei allen Hauttypen
- 2.) Gefrorenes Eis kühlendes Saphirglas zur schmerzfreien Haarentfernung.



1 minute
and you're done

35mm {

FASTER

Diodenlaser-Haarentfernungsmaschine handhaben Leistung

Punktgröße 12 * 20 mm, 10 Balken 1000 W / 12 Balken 1200 W.

Punktgröße 12 * 35 mm, 16 Balken 1600 W.


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



One minute cooling -21°C


Best **TEC Cooling** system hair remover laser



*Mit **spezieller Kühltechnik (TEC-Kühlung)**, kühlen Sie die Haut ab und schützen Sie die Haut vor Verletzungen und Reichweite

sehr sicher und bequem * Zur dauerhaften Haarentfernung, geeignet für alle Hautfarben.

Schmerzfrei! die schnellste Haarentfernungstechnologie, am beliebtesten! Anzüge für alle Haut- und Haartypen.



Die 3 Wellen arbeiten zur gleichen Zeit im gleichen Griff

1000w, 1200w, 1600w Griff

755nm für weiße Haut (feines, goldenes Haar)

808nm für gelbe / neutrale Haut

1064nm für schwarz (schwarze Haare)

Stuit to any color of skin



Application:

Elight for Skin Rejuvenation, Skin Tightening, Wrinkle Removal, Acne Removal, Pigment Removal, Vascular Removal, Breast Lifting, Age Spot Removal etc.

808 Hair Removal treatment pictures



Before and After

Treatment comparison



Screen Image


10.4 inch touch screen easy to operate.



- 1,14 Zoll großer Touchscreen, humanisiert gestaltet
2. Männlich / weiblich, Körperteile, 6 Hauttypen als Option.
3. Englisch Ihre Muttersprache.
4. Kostenloser OEM-Programmdienst (Logo / System...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Größeninformation

Artikel	Vertikaler 755 nm 808 nm 1064 nm Diodenlaser
Lasertyp	Diodenlaser, 10 bar / 12 bar / 16 bar
Leistung jedes Balkens	50w
Anzeigesystem	14 Zoll True Color Touchscreen
Wellenlänge	808 nm / 755 nm / 1064 nm
Punktgröße	12 * 20 mm² / 12 * 35 mm²
Lebensdauer des Lasergriffs	808nm: Mindestens 10.000.000-40.000.000 Aufnahmen
Energie	10-150 J / cm² einstellbar (bis zu 150J / cm² optional)
Pulsdauer	40 ~ 800ms einstellbar
Frequenz	1,0-10 Hz;
Kühlsystem	TEC Halbleiterkondensator Luft enge Wasserzirkulation
Macht handhaben	1000 W / 1200 W / 1600 W.
Maschinenleistung	2000w
Elektrische Quelle	220 V / 50 Hz oder 110 V / 60 Hz
Kristalltemperatur	-10 ~ 3 ° C.
Maschinentemperatur	27 ~ 31 ° C.

Leistungsbedarf
Bruttogewicht

AC220V / 110V 50 ~ 60Hz
95 kg

Unsere Fabrik

1.Weifang Sunshinekj Electronics Co., Ltd (Abkürzung: MLKJ) ist ein hochprofessioneller und erfahrener

Hersteller von Schönheitsausrüstung in China, hat 13 Jahre in der Schönheitsindustrie

About Us

We Are 13 Years

Professional high-tech beauty equipment manufacturer in China.

潍坊明亮电子有限公司

坚守客户价值不动摇·让客户满意
Stick firmly to customer's value to make them feel satisfied
坚守员工价值不动摇·让员工成长
Hold fast to employees' value to let them develop



Mingliangkj in 2007, Through 13 years ,we have built reliable Production ,Quality Control ,Warehousing and Sale&Service department.

Products around world ,including Europe ,North America, Asia and so on .more than 600 clients in more, than 100 countrys all over the world



NEW





2. Wir haben professionelle Produktions-F & E-Abteilung,

Kann technischen Support bieten □ 2 Jahre Garantie

Research and Development

We have professional Production R & D department.
From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



CAD and PCB drawing



Electrical schematic diagram and preparation procedures



Ammeter test



Install the motherboard



Assemble the hardware



Leave the factory after passing the inspection



Packing And Delivery

1



Print Logo



Check accessories before packing

2



Wiping and Wrapping machine



Rigorous inductive packing

3



Reminder identification



Fast delivery