



### **Vorteil des Diodenlasers:**

1. 755 808 1064 nm
2. Für alle Haut- und Haarentfernungen.
3. Wirksam für die Haarfollikel, erzeugt einen Wärmestau und eine dauerhafte schmerzfreie Haarentfernung.
4. Nahezu keine Hautstreuung, keine Schädigung der Haut und der Schweißdrüsen, keine Narben, keine Nebenwirkungen
5. 3-in-1-Kühlsystem: Luftkühlung Wasserkühlung TEC-Kühlung 3-in-1-System. 24 Stunden Betriebsfähigkeit,
6. 12\*35mm Big Spot Größe, reduzieren behandlung zeit für original 1/5
7. Fügen Sie kostenlos Logo und Sprache hinzu


## Different spot size Handle color optional




35mm

before after

Large 3.5cm spot size, and integration of three wavelengths  
Hair removal is quick, efficient and convenient





## 808 Hair Removal treatment pictures





### **Bildschirmanzeige**

- \* **12,4-Zoll-True-Color-Touchscreen, der ein super cooles Touch-Erlebnis bietet.**
- \* **OEM-Service wird akzeptiert. Einstellparameter ist ok.**
- \* **Fügen Sie Ihr Logo und Ihre Sprache kostenlos hinzu**

# Screen Image

10.4 inch touch screen easy to operate.



## Spezifikation des Diodenlaser-Haarentfernungsgeräts

Artikel	Vertikaler 755 nm 808 nm 1064 nm Diodenlaser
Lasertyp	Diodenlaser, 12bars/16bars
Leistung jedes Balkens	100 W
Anzeigesystem	12-Zoll-Echtfarben-Touchscreen
Wellenlänge	808 nm/755 nm/1064 nm
Punktgröße	12*20mm <sup>2</sup> /12*35mm <sup>2</sup>
Lebensdauer des Lasergriffs	808 nm: Mindestens 10-40 Millionen Aufnahmen
Energie	10-150 J/cm <sup>2</sup> einstellbar (bis zu 150J/cm <sup>2</sup> optional)
Pulsdauer	40~800ms einstellbar