



Free to be yourself

A minute of painless freezing hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours

USA Laser Bars TEC Kondensator Kühlung Sesterm Italien Wasserpumpe
Fabrikpreis, OEM / ODM-Service.
Produktbeschreibung



2years Warranty



102 Countries

60,000+ Customers



Vorteile

1. Advanced Tech: 808-nm-Diodenlaser; 3 Wellen Alex 755nm Geschwindigkeit 808nm und Yag 1064nm für Option, passt für alle Haut- und Haartypen
2. Leistungsstark: Deutschland importierte Laserstäbe, Goldlasermodule
3. Schnelle Behandlung: 1-10 Hz Frequenz, In-Motion-Behandlung.
4. Kontinuierliche Arbeit 12 Stunden: Luft Wasser einzigartiges TEC-Kühlsystem, regelt die konstante Wassertemperatur 24 ° C und stellt sicher, dass die Maschine den ganzen Tag über kontinuierlich arbeitet, auch im Sommer ohne Klimaanlage.
5. Schnelle Wasserzirkulation: Ital Wasserpumpe mit 6,5 l / min Wasserdurchfluss.
6. Einfach zu bedienen, mit Benutzerhandbuch, CD, Parameterdateien und 14h * 7-Tage-Onlinedienst, um Ihnen die Verwendung des Geräts zu erleichtern.

Free to be yourself

A minute of painless freezing hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before



1 Minute
and you're done!

Different spot size Handle color optional



12*20mm



12*35mm



12*20mm



12*35mm

Handle Details

- 1) 10 bar / 12 bar / 16 bar, 10-40 Millionen Aufnahmen.
- 2) Großer Fleck 12 * 20 mm / 12 * 38 mm zur schnellen Haarentfernung.
- 3) Auf dem Griff befindet sich ein Ziffernzähler. Sehen Sie die Schussnummer deutlich.
- 4) Gefrorenes Eis kühlendes Saphirglas zur schmerzfreien Haarentfernung.

808 Hair Removal treatment pictures



Funktion


Der 3-Wellen-Laser kombiniert 755 nm 808 nm 1064 nm und eignet sich für alle Haut- und Haartypen.




755 nm for white skin (fine, golden hair removal);




808nm for yellow neutral skin (brown hair removal);




1064nm for black skin (black hair removal)



A natural



B energy absorbed by hair




C hair follicle died

Treatment effect



Hair in the treatment area can be easily pulled out



Before




After



Before



After



Before



After

Before



After



Maschinenprogramm

1. 14 Zoll großer Touchscreen, humanisiert gestaltet
2. Männlich / weiblich, Körperteile, 6 Hauttypen als Option.
3. Englisch Ihre Muttersprache.
4. Kostenloser OEM-Programmdienst (Logo / System...)



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

1. Über Mingliangkj:

Unser Unternehmen ist seit 13 Jahren in der Schönheitsbranche tätig und achtet auf die Qualität und den Preis der Produkte.

Company advantage

Service users all over the world



2.OEM / ODM-Service

- >> OEM Ihren eigenen Maschinenkörper.
- >> OEM Ihre eigene Programm-Software.
- >> OEM hübsche Maschinenfarben.
- >> Drucken Sie Ihr LOGO auf Maschinenkörper und Bildschirm.

Custom Section

CASE design



LOGO design



SYSTEM design



3. F & E-Team und Qualitätsinspektionsshow

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd

We have professional Production R & D department, From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



CAD and PCB drawing



Electrical schematic diagram and preparation procedures



Ammeter test
Laser energy test



leave the factory after passing the inspection



Assemble the hardware



Install the motherboard

4.Zertifikatsanzeige

