

# Stronger, Faster

×

## 14-inch HD 4K Screen



### Produktbeschreibung

----- Sichere dauerhafte Haarentfernung bei allen Hauttypen; keine Schmerzen, sehr angenehm während der Behandlung;

----- Geeignet für unerwünschte Haare in Bereichen wie Gesicht, Armen, Achselhöhlen, Brust, Rücken, Bikini, Beinen...

----- Sie können 808nm oder 755 808 1064nm Griff wählen. Behandeln Sie alle Haarfarben effektiv.

----- 1 Minute schnelles Abkühlen. Frequenz 1-10 Hz. Behandlung schnell !!! -

**NEW**



**NEW**





Für weitere Produktdetails senden Sie uns bitte jetzt eine Anfrage.  
Wir haben einen 24-Stunden-Online-Kommunikationsservice!

# Free to be yourself

1 minute of painless hair removal,  
Feeling the comfort and coolness that  
has never been seen before.

**14-inch screen**

2 year warranty + work 24 hours



Über Griff

**350g** lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**





} 35mm



before after

Large 3.5cm spot size, and integration of three wavelengths  
Hair removal is quick, efficient and convenient




One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system  
hair remover laser




laser rod imported from America. 10 million—40 million shots. Permanent hair removal



755 808 1064nm Technologie ist die fortschrittlichste Technologie für alle unterschiedlichen Hauthaarentfernungen..

- \* USA Coherent importierte Laserbarren.
- \* 10-40 Millionen Aufnahmen (neueste goldene Laserleiste)
- \* 10bar 12bar 16bar zur Auswahl.
- \* 1000w / 1200w / 1600w große Leistung,



Behandlungseffekt

## Before and After

Treatment comparison





## Customer feedback

# Ratings&Reviews



m\*\*\*\*\*a  
Georgia

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)

06 Jan 2021

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



New design 1600W diode laser 755 808 1064 diode la...



Big hug with Maggie, she is very kindness and professional. Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd is the best supplier , with high quality and professional package.

If you also need laser machine, strongly recommend them.

0



A\*\*\*\*\*  
Mexico

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)

01 Jan 2021

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



New design 1600W diode laser 755 808 1064 diode la...



estoy muy feliz con mi compra, me llevo mi pedido a tiempo con buen empaque, espero que todo marche bien.. Maggy una excelente persona y vendedora espero tener más compras a futuro gracias

0



M\*\*\*\*\*a

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)

20 Jan 2021

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



Professional high Power 1600W diode laser hair remo...



super

0



# New 14-inch 4K screen



**808-nm-Diodenlaser \* 14-Zoll-True-Color-Touchscreen, der ein super cooles Berührungserlebnis bietet.**

**\* OEM-Service wird akzeptiert. Einstellparameter ist in Ordnung.**

**\* Fügen Sie Ihr Logo und Ihre Sprache kostenlos hinzu**