



Picosecond laser

Verfügt über Picosencond-Laser

- >> **Keine Verletzung** zu Haut und Haarfollikel; **kein Risiko** von Narbenbildung.
- >> Instantaneous blasting hohe Lasertechnologie, Internationaler Produktionsstandard, strenge technische Prüfung.
- >> Imported stone **Q-Switch-Kassette** Mechanismus, der gesamte Festkörperlaser, ohne Q-Switch zu ersetzen.
- >> **Schmerzlos** Behandlung, wenig Nebenwirkung.



HANDLE-ADVANTAGE



specification

- **Multiple choice**
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- **Multifunction**
1320nm for skin rejuvenation
- **Indicator light**
Dot position is the indicator light position dot more accurate



Adjustable
532nm



Adjustable
1064nm



Black doll
1320nm



Fixed
755nm



Fixed
532nm



Fixed
1064nm



Sechs Köpfe passen die Punktgröße von 1 mm bis 7 mm an.

Einstellbar 1064nm/532nm, fest 1064nm/532nm/1320nm/755nm.

Working Principle



- * Feste 1064/532 nm für die Entfernung von Tätowierungen, Lippenkonturen, Augenbrauen, Nävus von Ota, Entfernung von Nagelpilz.
- * Feste 1320 nm für Hautaufhellung, Porenverkleinerung und Hautstraffung.
- * Behoben: 755nm für Hautaufhellung, Gelb entfernen
Haut, Chloasma, Alterspigment
- * Einstellbar 1064/532 nm für die schnelle Behandlung großer Flächen, Punktgröße 1-7 mm einstellbar.



Professional Screen, Easy operation



8,4 Zoll True Color großer Touchscreen, super cooles Touch-Erlebnis
 6 Sprache für Ihre Wahl, Sondersprache kann hinzugefügt werden
 OEM-Service akzeptiert werden, wie z. B. Maschinenfarben Stil

Größeninformation

APPLICATION	1)Tattoo removal 2)Eyebrow embroidery removal 3)Eyeline removal 4)Freckles removal 5)Skin rejuvenation 6)Lipline removal 7)Pigment treatment 8)Whitening
wavelength	1064nm&532nm&755 nm &1320nm &1064nm(Adjustable)&532nm(Adjustable)
Pulse energy	1-1500MJ/CM
Width of Pulse	0-10ns
Frequency	1-10HZ
Light spot	1-7mm
Power supply:	220V, 6A or 110V, 12A
color	Blue and black color
Packing method	Aluminum Packing
N.W	20kg
G.W	30kg
Machine	35cm*45cm*35cm(L*W*H)
Aluminum box	46*49*60cm(L*W*H)



Plastic foam:6cm



strong and beautiful
aluminum alloy case



N.W 20KG



G.W 30KG

Unsere Fabrik

15 Years Laser Beauty Device Manufacturer

- High Feedback
Top10 Supplier
- OEM & ODM
SERVICE

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals

Wir haben professionelle Produktion F & EAbteilung, Kann technischen Support leisten □ 2 Jahre Garantie



Custom Services

Customized service to meet your needs




CUSTOM SCREEN



MACHINE COLORS



MACHINE SYSTEM



TROLLEY ALUMINUM BOX



PHONE HOLDER