



2021 Salon Queen

FASTER: 60% FASTER
STRONGER: STRONGER POWER 40%
BETTER RESULT
SMARTER: 4K ANDROID SCREEN

FASTER, STRONGER, SMARTER

1. Drei-Wellenlängen-Diodenlaser.
2. Goldene Laserbarren aus Deutschland oder den USA importiert, 40.000.000 längere Lebensdauer.
3. Sicher, schnell, schmerzlos, dauerhaft
4. Für alle Haut- und Haarentfernungsarten
- 5, 14,0 Zoll großer Echtfarben-Touchscreen mit 6 Hautfarben.
6. Zwei Modelle können ausgewählt werden, Einzelgriff oder Doppelgriff

2021 Salon Queen



FASTER, STRONGER, SMARTER

Das fortschrittlichste TEC-Kühlsystem in dieser Maschine sorgt für supergute Kühlergebnisse. 24 Stunden Arbeitszeit. Saphirmaterial. Tatsächlich schmerzfreies Erlebnis!


One minute cooling -21°C



Best TEC Cooling system
hair remover laser



- 1) 10 Takte/ 12 Takte/ 16 Takte, 10-40 Millionen Schüsse.
- 2) Großer Fleck 12 * 24 mm / 12 * 36 mm für schnelle Haarentfernung.
- 3) Gefrorenes, eisgekühltes Saphirglas für eine schmerzfreie Haarentfernung.
- 4) Hochwertiger Goldlaserbarren, importiert aus Deutschland.
- 5) Medizinischer Griff ab 350 g, einfach zu behandeln.



1 minute
and you're done



Bildschirmsystem

1. 14 Zoll großer Touchscreen, humanisiertes Design.
2. Männlich/weiblich, Körperteile, 6 Hauttypen zur Auswahl.
3. 6 Sprachsysteme, Muttersprache was immer Sie wollen.
4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)

Produktname	Lightsheer Diodenlaser 7558081064nm
Laserbarren	Deutschland/USA importiert, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar
Wellenlänge	755 nm, 808 nm, 1064 nm/ oder einzeln 808 nm
Energie	0-150J/cm ²
Frequenz	1-10 Hz
Impulsbreite	40-800 ms
Bedienbare LCD-Schnittstelle	14,0-TFT-True-Color-LCD-Touchscreen
Kühlsystem	Luft- und geschlossener Wasserkreislauf-Behandlungskopf mit einstellbarer Halbleiterkühltemperatur
Leistung	4000W
Elektrische Quelle	220V/50HZ oder 110V/60HZ
N.W./ G.W	62kg/78kg

Über mingliangkj:

WeiFang Mingliang ist ein professionelles Unternehmen für Schönheitsgeräte, das sich auf die Entwicklung spezialisiert hat. Unser Unternehmen ist seit 14 Jahren in der Schönheitsbranche tätig und achtet auf die Qualität und den Preis der Produkte. Produktion, Verkauf und Service von Schönheitsgeräten, einschließlich IPL-Serie und 808-nm-Diodenlaserserie, Multifunktions-Schönheitsmaschinenserie, Elight-Serie, Q Switch ND YAG-Laserserie, Kavitationsvakuum-RF-Serie, Single RF-Serie usw. Wir konzentrieren uns insbesondere auf tragbare und vertikale multifunktionale Schönheitsmaschinen, die auf dem Schönheitsmaschinenmarkt sehr beliebt sind.

Company Strength

The collage consists of four panels, each with an icon and text:

- 50+ R&D team:** An image of a person working at a computer with a circuit board on the desk.
- 500+ Cooperation Case:** An image of several people working together at a workstation.
- 17 Days Product deadline:** An image of a factory floor with workers and machinery.
- 100+ Export country:** An image of a warehouse filled with rows of beauty machines on wheels.

- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

Custom Section


CASE design



LOGO design



SYSTEM design




Zertifikatsanzeige

CERTIFICATE DISPLAY



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

