

Do as we choose the design
Welfare through technology

 **Smayer**

*12bar/16bar diode laser, 1200/1600W power,
*Big spot size 12*36mm , with 755 808 1064nm in the handle,
*Use USA Coherent imported laser bar , 40 million shots.



Vorteile

- 1,3-Wellen-Diodenlaser 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 für alle Hauttypen geeignet
Hohe Leistung: NEUER 1000-W-/1200-W-/1600-W-Griff für Optionen
- 2.Große Spotgröße 12*20mm, 12*35mmGesichts- und Körperhaarentfernungslösung!
3. Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, höchst effektiv, um sicherzustellen, dass die Maschine den ganzen Tag läuft und 24 Stunden lang keine Ausfallzeiten hat.
- 4.Lange Lebensdauer: doppelte Lebenserhaltungsgarantie



- 12 INCH BIG SCREEN
- DIODE LASER HANDLE
- EMERGENCY STOP BUTTON

For all skin types, Triple wavelength laser work together

Diodenlaser-Haarentfernungsgesät

- * Keine Pigmentierung. Für jeden Hauttyp geeignet;
- * Für jeden Hauttyp geeignet;
- * Sicher und schnell.
- * Internationaler Goldener Standard für Haarentfernung;
- * Die optimale Laserwellenlänge;

* Lange Laserimpulsbreite (10 ms bis 800 ms);

Der Griff wiegt nur 350g! 12*20mm, 12*38mm Haarentfernungslösung für Gesicht und Körper!



12*20mm or 12*38 / 450g

One minute} Fast and painless hair removal

One minute} cooling -21°C



Kühlsystem:

Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem,

am effektivsten, um sicherzustellen, dass die Maschine den ganzen Tag rund um die Uhr arbeitet und keine Ausfallzeiten hat.

ICE Plus

ICE Plus is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. The ICE Plus cold sapphire tip minimizes epidermal risks while maintaining heat within the dermis where hair follicles are treated.

Temperature remains controlled and constant which contributes to the diode's efficiency.

Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable

One minute cooling -21°C




Der Drei-Wellen-Laser kombiniert 755 nm, 808 nm und 1064 nm und eignet sich für die Behandlung aller Haut- und Haartypen.

755 nm für die Haarentfernung weißer Haut (feines/goldenes Haar).

808 nm für die Entfernung gelber (natürlicher) Hauthaare.

1064 nm für die Haarentfernung schwarzer Haut (schwarzes Haar).



Bildschirmanzeige



Produktbeschreibung

Laserwellenlänge/-typ	Eis-Platin-Diodenlaser-Haarentfernungsgerät Preis Laser 755/808/1064
Leistung	3000 W;
Laserenergieabgabe	0-150J/cm ² (einstellbar)
Laserpulsbreite	10-800 ms (einstellbar);
Impulsausgangsfrequenz	1-10Hz;
Punktgröße	12*35mm ² /12*20mm ² Option
Bedienbare LCD-Schnittstelle	10,4-TFT-True-Color-LCD-Touchscreen
Kühlsystem	WasserLuftTEC-Kondensator
Laserbarren:	10-, 12- oder 16-PCS-Riegeloption
Packungsgröße:	115*59*61cm



For You. For Life.

Extensive medical and cosmetic treatments

[More Products](#)

Treatment Comparison



Customer Feedback

We are NO.1 in feedback of real client



○ Belgium 11, Sep, 2020,

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



2020 Alma Laser Soprano 808nm Hair Removal 755n...



this is the first time I ordered something from Alibaba and thanks to Jason I had a reaaaallllyy good experience. he gave me all the information/tips about the hair removal machine. the delivery was super fast. and omg the results are amazing !!! (see pictures after one session) i will definitely buy more from Jason!



Very satisfied (5 stars)

Very satisfied (5 stars)

2020 Alma Laser Soprano 808nm Hair Removal 755n...



○ United 07, Oct, 2020

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



2020 Newest Diode Laser 808 nm Alma Soprano ICE ...



im very happy with the machine. Well packed and the machine is Very easy to navigate!

Very satisfied (5 stars)

Very satisfied (5 stars)

2020 Newest Diode Laser 808 nm Alma Soprano ICE ...



○ Ukraine 02, Apr, 2020

Supplier Service: **Very satisfied** (5stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5stars)



12 bar 1200W 3 waves laser hair removal machine



Great seller. The product is as specified. He is very emotional, explains everything, sends photos, videos, if something is not clear. I highly recommend! You can order safely, do not worry, everything will be fine. Thank you seller for your product and support! 🙌👍😊

Very satisfied (5stars)

Very satisfied (5stars)

12 bar 1200W 3 waves laser hair removal machine



○ Sweden 02, July, 2020

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)
Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)



2020 Double Handles Alma Soprano Titanium Diode L...



I am very happy with my machine 😊👍
To start from the beginning, the whole communication and explanation of transport to how the machine works I am super happy.
Viki has helped me a lot, she is the Best.
I bought a hair remover machine and am very happy with the results that the machine gives already after the first treatment.
The machine came very well packed in a box and with instructions from Viki I started working with the machine immediately 📄
I have made my best purchase ever, will only buy from them machines.
Grateful for all the help and support.
Will buy more machines from her.

Very satisfied (5 stars)

Very satisfied (5 stars)

2020 Double Handles Alma Soprano Titanium Diode L...





14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Professioneller OEM- und ODM-Service für Eislasermaschinen:

A) Drucken Sie jede gewünschte Farbe für Ihr Gerät und machen Sie es zu Ihrem und Ihrem Kundenliebling.

B) Drucken Sie Ihr Logo auf die Maschinenhülle und fügen Sie es als Willkommensschnittstelle in das System ein.

Machen Sie es weltweit exklusiv.

C) Fügen Sie dem Maschinensystem eine beliebige Sprache hinzu, je nachdem, was Sie und Ihr Kunde benötigen.

D) Fügen Sie das Remote-Mietsystem in die Maschine ein, um Leasinggeschäfte abzuwickeln.

E) Entwerfen Sie für Sie ein exklusives Maschinengehäuse und bilden Sie Ihre eigene Marke auf dem Markt.

F) Entwerfen Sie eine neue Benutzeroberfläche und ein neues Maschinensystem, um es für Sie und Ihre Kunden so bequem wie möglich zu gestalten.

G) Entwickeln Sie die neueste Technologie, um die Anforderungen Ihrer Kunden und Ihrer Kunden zu erfüllen.

Zertifizierungen

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



customer visit



Verpackung und Versand

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

