

Power upgrade

Make your hair removal faster



Vier Vorteile


1,3 Wellen 1064 nm Diode 808 nm 755 nm 3-in-1 für jeden Hauttyp geeignet

Hohe Leistung: NEUER 1000-W-/1200-W-/1600-W-Griff für Optionen

2. Große Spotgröße 15*25mm, 12*35mmHaarentfernungslösung für Gesicht und Körper!

3.Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, äußerst effektiv, um den Maschinenbetrieb den ganzen Tag lang und rund um die Uhr ohne Ausfallzeiten sicherzustellen.

4. Langes Leben: doppelte Lebenserhaltungsgarantie



Eis-Platin-Diodenlaser-Haarentfernungsgerät.

- Keine Pigmentierung. Für jeden Hauttyp geeignet;
- Für jeden Hauttyp geeignet;
- Sicher und schnell.
- Internationaler Goldener Standard für Haarentfernung;
- Die optimale Laserwellenlänge;

Our vs Other

  The screen of the handle does not freeze, and the capacitive screen system is operated by sliding	  Controller screen freezes, single-point operation
  350g, smaller and lighter, more convenient for treatment	  The industrial handle is large and heavy, which makes the healer tired
  Customizable single band cooling for one minute, no need to wait during treatment, continuous cooling improves efficiency by 50%	  The replacement head is easy to get dust and burn out, cooling is slow, and you need to wait during the treatment process.
  Handle cooling piece×3,It can truly cool down in one minute and work 24 hours a day.	  There is only one handle cooling piece, which takes a long time to cool down. You need to wait for the handle to re-cool during the treatment process.
  Customer feelings:Good,The treatment has a micro-needle feel and is relatively comfortable.	  Customer feelings:Poor,The treatment felt like micro-needle, and there was obvious heat pain I couldn't tolerate it after 20 seconds, so I stopped and started again.
  Treatment without waiting	  Need to cool again during treatment

Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, äußerst effektiv, um den Maschinenbetrieb den ganzen Tag lang und rund um die Uhr ohne Ausfallzeiten sicherzustellen.



Große Spotgröße: Der Griff wiegt nur 350g! 15*25mm, 12*35mm Haarentfernungslösung für Gesicht und Körper!

**Any time
Any where**

You can control the machine

Ios
Android

Griff des Diodenlaser-Haarentfernungsgeräts: Schnelle Abkühlung, schmerzlose Behandlung.

MULTI-SCREEN LINKAGE

HANDLE WITH LARGE SCREEN, FREE INTERACTION WITH THE MAIN SCREEN, NO DELAY,
CAPACITIVE SCREEN SYSTEM SLIDING OPERATION



STABILIZE



SMOOTH



HANDLE SCREEN



Wellenlaser vereint 755 nm, 808 nm, 1064 nm, eignet sich für die Behandlung aller Haut- und Haartypen.

755 nm für die Haarentfernung weißer Haut (feines/goldenes Haar).

808 nm zur Entfernung gelber (natürlicher) Hauthaare.

1064 nm zur Haarentfernung schwarzer Haut (schwarzer Haare).

Vorher und Nachher: Eis-Platin-Diodenlaser-Haarentfernungsgerät



Higher power compressor

Ensure the best cooling effect




20%



New filter

- Double filtering
- Ensure clean water quality
- No need to change frequently



New upgrade
Italian water pump

Lifespan increased by
500%

Anwendung: Vergleich der Behandlungseffekte

**ICE Platinum Diodenlaser-Haarentfernungsgerät für sichere und dauerhafte
Haarentfernung auf allen Hauttypen**

Laserwellenlänge/-typ	Eis-Platin-Diodenlaser-Haarentfernungsgerät Preis Laser 755/808/1064
Macht	2000 W;
Laserenergieabgabe	0-150J/cm2 (einstellbar)
Laserpulsbreite	10-800 ms (einstellbar);
Impulsausgangsfrequenz	1-10Hz;
Spotgröße	15*25mm ² /10*20mm ² Option

Bedienbare LCD-Schnittstelle	10,4-TFT-True-Color-LCD-Touchscreen
Kühlsystem Laserbarren:	WasserLuftTEC-Kondensator Option mit 10 oder 12 Stück Stangen
Maschinengröße	105*40*40cm
Packungsgröße:	115*59*61cm
Nettogewicht	35 kg
Elektrische Quelle	220V/50HZ oder 110V/60HZ

Kommentare von Käufern

Bildschirm für Eis-Platin-Diodenlaser-Haarentfernungsgerät



Lieferzeit:	3 Werktage.
Versandart:	Express-Tür-zu-Tür-Service wie DHL, UPS, FedEx, TNT usw.

Verpackung:	Aluminiumbox mit Schaumstoff
--------------------	-------------------------------------