





- Die Maschinenausrüstung mit TEC-Kondensator Luft Wasser, dem besten Kühlsystem, sorgt dafür, dass die Maschine kontinuierlich arbeitet.
- Die Maschine verfügt über ein Saphir-Kontaktkühlsystem, die Temperatur des Griffs beträgt $-5-3^{\circ}\text{C}$, die Behandlung ist sehr angenehm und schmerzlos.
- Italien importierte Pumpe, 2 Filter, 1 für die Trennung von Verunreinigungen, ein weiterer für die Wasserenthärtung.
- Geeignet für alle Arten der Haarentfernung, schmerzlos und dauerhaft.



1600W Diodenlaser-Haarentfernungsgerät Wirkung der Behandlung.

For all skin types



755nm / 808nm / 1064 nm

Griffeinführung:

- USA importierter Goldzinn-Sinterlaser 16 bar 1000W, Sportgröße 12*35mm
- Der Griff mit starker Kühlwirkung erhöht den Komfort und lindert Schmerzen während der Behandlung.
- Die Griffausstattung mit Zähler zeigt Ihnen die genaue Shorts an.



- 1600-W-Diodenlaser-Haarentfernungsgerät mit 14-Zoll-Farb-Touchscreen.
- Sechs verschiedene Hauttypen, einfach zu bedienen.

Unterschiedliche Stromleitungen für verschiedene Länder und Regionen.

Power cord classification



Verpackung & Versand

Verpackung der Maschine	Aluminiumbox mit Schaumstoff sorgt für Produktsicherheit
Vor dem Versand	Maschinentests
Lieferzeit	3-5 Werkzeuge nach Zahlung
Lieferart	Bieten Sie einen Tür-zu-Tür-Service auf dem Luftweg wie DHL an
Nach Erhalt der Ware	Wir bieten Herz-zu-Herz-Services an, 2 Jahre Garantie auf die gesamte Maschine

PACKAGING



Built-in prevention
Collision bubble



Tight packaging



3-5 business days
delivery