

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Vorteil des Diodenlasers Diodenlaser 755 808 1064

1. 755 808 1064 nm von Technology.
2. Für alle Haut- und Haarentfernungen.
3. Wirksam für die Haarfollikel, erzeugt einen Wärmestau und eine dauerhafte schmerzfreie Haarentfernung.
4. Nahezu keine Hautstreuung, keine Schädigung der Haut und der Schweißdrüsen, keine Narben, keine Nebenwirkungen



5. Luftkühlung Wasserkühlung TEC-Kühlung 3 in 1 System. 24 Stunden Arbeitsfähigkeit,
6. 12*38mm Big Spot Größe, reduzieren behandlung zeit für original 1/5
7. Fügen Sie kostenlos Logo und Sprache hinzu.


12*20mm or 12*35mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



- * 14-Zoll-True-Color-4K-Bildschirm, der ein super cooles Touch-Erlebnis bietet.
- * OEM-Service wird akzeptiert. Einstellparameter ist ok.
- * Fügen Sie Ihr Logo und Ihre Sprache kostenlos hinzu

Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair removal





Produktbeschreibung





High-quality laser bars imported from USA

1000/1200/1600w high power



Fast hair removal



▶ 10bar
1000W



▶ 12bar
1200W



▶ 16bar
1600W

755 808 1064 nm Die Eisplatin-Technologie ist die fortschrittlichste Technologie zur Haarentfernung.

Speziell für unterschiedliche Haut- und Haartypen.

- * USA Coherent importierte Laserbarren.
- * 10-40 Millionen Schüsse (Neuester Golden Laser Bar)
- * 10bar 12bar 16bar, zur Auswahl.
- * 1000w/1200w/1600w große Leistung,

Spezifikation des Diodenlaser-Haarentfernungsgärts

Artikel	Vertikaler 755 nm 808 nm 1064 nm Diodenlaser
Lasertyp	Diodenlaser, 12bars/16bars

Leistung jedes Balkens	100 W
Anzeigesystem	14-Zoll-True-Color-4K-Touchscreen
Wellenlänge	808 nm/755 nm/1064 nm
Punktgröße	12*20mm ² /12*35mm ²
Lebensdauer des Lasergriffs	808 nm: Mindestens 10-40 Millionen Aufnahmen
Energie	10-150 J/cm ² einstellbar (bis zu 150J/cm ² optional)
Pulsdauer	40~800ms einstellbar
Frequenz	1,0-10 Hz;
Kühlsystem	TEC-Halbleiterkondensator Luft geschlossene Wasserzirkulation
Griffkraft	1000 W / 1200 W / 1600 W
Maschinenleistung	3000w
Kristalltemperatur	-20~3°C
Leistungsbedarf	AC220V/110V 50~60Hz

Custom Section



Professionelle OEM- und ODM-Dienste:

- Drucken Sie jede Farbe.
- Drucken Sie Ihr Logo auf die Maschine.
- Fügen Sie dem Maschinensystem eine beliebige Sprache hinzu.
- Entwerfen Sie für Sie ein exklusives Maschinengehäuse und bilden Sie Ihre eigene Marke auf dem Markt.
- Entwerfen Sie eine neue Benutzeroberfläche und ein neues Maschinensystem, um es für Sie und Ihre Kunden so bequem wie möglich zu gestalten.

About Us

We Are 13 Years

Professional high-tech beauty equipment manufacturer in China.

潍坊明亮电子有限公司

坚守客户价值不动摇·让客户满意

坚守员工价值不动摇·让员工成长



Mingliangkj in 2007, Through 13 years ,we have built reliable Production ,Quality Control ,Warehousing and Sale&Service department.

Products around world ,including Europe ,North America, Asia and so on .more than 600 clients in more, than 100 countrys all over the world



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

About the Shipping

We can offer the door to door services
by air or by sea just depend on your actual request.
Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX...

