

OEM-/ODM-Service

Jeder Stil, jede gewünschte Farbe

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,
product testing certification, product patent authority,



Maschinenausstellung

Machen Sie Ihr Schönheitsgeschäft einfacher

Eine Reihe energiebasierter, ästhetischer Beschaffungslösungen aus einer Hand



Stronger, Faster Two Handles

With 14-inch HD 4K Screen

Vorteile

- * USA oder Deutschland Dilas importierte Laserbarren.
- * Mehr als 40 Millionen Schüsse, mehr als 3 Jahre, kein Wechsel des neuen Griffs erforderlich.
- * 808 nm Alle Hauttypen können verwendet werden
- * Hohe Leistung: NEUER 1200-W-/1800-W-Griff für Optionen
- * Medizinische Griffpunktgröße 12 * 24 mm oder 12 * 36 mm, Lösung zur Haarentfernung für Gesicht und Körper!
- * Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, äußerst effektiv, um sicherzustellen, dass die Maschine den ganzen Tag läuft und 24 Stunden lang keine Ausfallzeiten hat.
- * Lange Lebensdauer: 40 Millionen Schüsse



DIODE LASER

1200W / 1800W Soprano Titanium hair removal machine

ALMA SOPRANO TITANIUM
Diode laser

Smayer
Shandong Smayer Electronics CO., LTD

1.Handle-Display

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



2.1200 W, 1800 W große Leistung zur freien Wahl. 12*24 oder 12*36 mm Punktgröße.

*350 g medizinischer Griff, geringes Gewicht, kostenlose schnelle Gleitbehandlung

* Mit Kontrollleuchte zur Anzeige des Betriebszustands (an Maschine und Griff), sichere Verwendung



3.Kühlung

- * Maschine einschalten, sofort abkühlen, sofort Haarentfernung
- * Gute Kühlung, längere Lebensdauer des Griffs
- * Echter, schmerzloser Haarentfernungseffekt

Handle display

- ① Optional 12*24mm/12*36mm light spot size.

Different spot size meet different body parts hair removal needs .



*spot size : 12*24mm*



*spot size : 12*36mm*

- ② 10bars 1200w / 15bars 1800w. 10million—40million shots.

Effective for permanent hair removal

- ③ 755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.

Cooling effect

The handle has a cooling effect that improve treatment comfort.



*spot size : 12*24mm*



*spot size : 12*36mm*

Behandlungseffekt

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

4. Bildschirmanzeige-Maschinenprogramm

1. 14 Zoll großer Bildschirm, schnelle Berührung
2. Männlich und weiblich, 6 Körperteile, 6 Hauttypen, intelligente Software zur Einstellung
3. 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache kann hinzugefügt werden
4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)

New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



OEM/ODM SEVRICE

5.OEM/ODM-Service

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

Exceeding
Your Expectations

The Most
Professional
Beauty Machine
Customization Service



24-Hour online
After-sales service



15 Years Laser Beauty
Device Manufacturer



OEM Factories
Support customization

6. Zertifikatsanzeige

F&E-Design Design- und Entwicklungsteams aus den USA und Deutschland.
Standardproduktionslinie. Zertifizierte und getestete ausgereifte Produktionslinie und
Qualitätsinspektionsteam. Was uns am meisten am Herzen liegt, ist, dass qualitativ
hochwertige Produkte der Maßstab für die Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit sind.