

# Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

\*Increase the treatment head of nasal hair  
and treat small parts easily




## Vorteile der Haarentfernung mit Diodenlaser

- \* Hochleistungsdiode laser mit angenehmer Kühltechnologie für eine schmerzfreie Haarentfernung!
- \* Mit Diodenlasern dringt das Licht tiefer in die Haut ein und ist sicherer als andere Laser. Da es das Melaninpigment in der Epidermis der Haut vermeiden kann, können wir es zur dauerhaften Haarentfernung aller farbigen Haare bei allen 6 Hauttypen, einschließlich gebräunter Haut, verwenden.
- \* Geeignet für alle unerwünschten Haare in Bereichen wie Gesicht, Armen, Achselhöhlen, Brust, Rücken, Bikini, Beinen... Es wirkt gleichzeitig hauterneuernd und straffend.
- \* Frequenz 1-10 Hz. Schnelle Behandlung!!! Maschine zur schnellen und dauerhaften Haarentfernung. Schmerzlos!!

# Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal )
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



\* Spotgröße 12\*20mm, 12\*35mm, optional

\*450-g-Griff, geringes Gewicht, kostenlose Schnellrutschbehandlung

\* Mit Kontrollleuchte zur Anzeige des Betriebszustands (an Maschine und Griff), sichere Verwendung

## Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal  
It takes 3--5 times to realize  
permanently hair removal



### Maschinenprogramm für Diodenlaser

1. 12,4 Zoll großer Bildschirm, schnelle Berührung
2. Männlich und weiblich, 6 Körperteile, 6 Hauttypen, intelligente Software zur Einstellung
3. 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache kann hinzugefügt werden
4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)




Produktname	Laser Ice Platin-Haarentfernungsgerät
Laserbarren	Deutschland/USA importiert, 10 Barren, 12 Barren, 16 Barren
Wellenlänge	755 nm, 808 nm, 1064 nm
Energie	0-150J/cm2
Frequenz	1-10 Hz
Impulsbreite	40-800 ms
Bedienbare LCD-Schnittstelle	12-Zoll-True-Color-Touchscreen
Kühlsystem	Luft- und geschlossener Wasserkreislauf-Behandlungskopf mit einstellbarer Halbleiterkühltemperatur
Leistung	4000W
Elektrische Quelle	220V/50HZ oder 110V/60HZ



# RESEARCH AND DEVELOPMENT

Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd

We have professional Production R & D department, From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



## CERTIFICATE DISPLAY



# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

