



808 Diode Laser

Big Power: 1000w 1200w 1600w

Triple wavelength: 755nm 808nm 1064nm

For different skin type: white, brown ,black

Produktbeschreibung

Machine Parts



Produktname
Lasertyp

Tragbares Diodenlaser-Haarentfernungsgerät
755 nm/808 nm/1064 nm

6Laserbarren	8 Riegel/10 Riegel/12 Riegel/16 Riegel, importiert aus Deutschland/USA
Ausgangsleistung	800 W/1000 W/1200 W/1600 W
Anzeigesystem	10,4-Zoll-Echtfarben-Touchscreen
Lasergriffschüsse	40 Millionen Mal
Energie	10~150 J/cm ² , einstellbar
Pulsdauer	10~300ms einstellbar
Frequenz	1~10Hz
Leistung	2500w
Kristalltemperatur	-29~5°C



Vorteil

1. Advanced Tech: Gold-Zinn-Sintertechnologie,
2. Griffe: Deutschland/USA Laserbarren, 8-16 Bars, 800-1600 W Leistung für schnellere und bessere Haarentfernung, wirklich schmerzlose und dauerhafte Haarentfernung, mit offensichtlichen Ergebnissen.
3. Schnelle Behandlung: große Spotgröße / 12 * 20 mm / 12 * 35 mm, Frequenz 1-10 Hz, höhere Effizienz
4. Kontinuierlicher Betrieb: TEC-Kondensator Luft Wasser Halbleiterkühlsystem

Griffanzeige

Handle display Handle color optional

weight **450g**

The handle weighs only 450g, making the treatment process easier

Cooling effect

Fast cooling, more comfortable treatment process



12*20mm



12*35mm



12*20mm




12*35mm

Das fortschrittlichste TEC-Kühlsystem in dieser Maschine sorgt für supergute Kühlergebnisse.

24 Stunden Arbeitszeit. Saphirmaterial. Tatsächlich schmerzfreies Erlebnis!

Laser show Handle laser bar optional



Geschwindigkeitsdiodenlaser 808 nm: Goldene Standardwellenlänge für die Laser-Haarentfernung aller Haartypen

755 nm: Speziell wirksam für blondes Haar, Laser-Haarentfernung für feines Haar

ND YAG 1064 nm: Speziell wirksam für dunkle, gebräunte Haut

Before and After

Treatment comparison



Product Display



Für weitere Produktdetails wenden Sie sich bitte sofort an!