

# Stronger, Faster

×

## 14-inch HD 4K Screen



### Produktbeschreibung

-----Sichere dauerhafte Haarentfernung bei allen Hauttypen; keine Schmerzen, sehr angenehm während der Behandlung;

-----Geeignet für unerwünschte Haare in Bereichen wie Gesicht, Armen, Achselhöhlen, Brust, Rücken, Bikini, Beinen...

-----Sie können zwischen einem 808-nm- oder 755nm-Griff wählen. Behandeln Sie alle Haarfarben effektiv.

-----1 Minute schnelles Abkühlen. Frequenz 1-10 Hz. Schnelle Behandlung!!!-

**NEW**



**NEW**





Für weitere Produktdetails senden Sie uns bitte jetzt eine Anfrage.  
Wir bieten einen 24-Stunden-Online-Kommunikationsservice!

# Free to be yourself

1 minute of painless hair removal,  
Feeling the comfort and coolness that  
has never been seen before.

**14-inch screen**

2 year warranty + work 24 hours



Über Griff

**350g** lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**







} 35mm



before after

Large 3.5cm spot size, and integration of three wavelengths  
Hair removal is quick, efficient and convenient




One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system  
hair remover laser




laser rod imported from America. 10 million—40 million shots. Permanent hair removal



### 755 808 1064 nm für die Haarentfernung aller Art.

- \* USA Coherent importierte Laserbarren.
- \* 10–40 Millionen Schüsse (Neuester Golden Laser Bar)
- \* 10bar 12bar 16bar, zur Auswahl.
- \* 1000w/1200w/1600w große Leistung,



Behandlungseffekt

# Before and After

Treatment comparison





