

Vorteile

- * USA oder Deutschland Dilas importierte Laserbarren.
- * Mehr als 40 Millionen Schüsse, mehr als 3 Jahre, kein Wechsel des neuen Griffs erforderlich.
- * 3 Wellen 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 kann für alle Hauttypen verwendet werden
- * Hohe Leistung: NEUER 1000W/1200W/1600W-Griff für Optionen
- * Medizinische Griffpunktgröße 12 * 24 mm, 12 * 36 mm, Haarentfernungslösung für Gesicht und Körper!
- * Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, äußerst effektiv, um sicherzustellen, dass die Maschine den ganzen Tag läuft und 24 Stunden lang keine Ausfallzeiten hat.
- * Lange Lebensdauer: 40 Millionen Schüsse

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



Griffanzeige

1200 W, 1800 W große Leistung zur freien Wahl

12*24 oder 12*36 mm Punktgröße

*350 g medizinischer Griff, geringes Gewicht, kostenlose schnelle Gleitbehandlung

* Mit Kontrollleuchte zur Anzeige des Betriebszustands (an Maschine und Griff), sichere Verwendung



1. Kühlung von Eisplatin

- * Maschine einschalten, sofort abkühlen, sofort Haarentfernung
- * Gute Kühlung, längere Lebensdauer des Griffs
- * Echter, schmerzloser Haarentfernungseffekt

12*24mm or 12*36mm handle


Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



2. Sichere Anwendung bei allen Hauttypen

1. Alex 755 nm für helle Haut

2. Geschwindigkeitsdiode 808 nm für gelbe Haut
3. Langer Puls 1064 nm für dunklere Haut



3. Behandlungseffekt

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

4. Bildschirmanzeige Maschinenprogramm

1. 14 Zoll großer Bildschirm, schnelle Berührung
2. Männlich und weiblich, 6 Körperteile, 6 Hauttypen, intelligente Software zur Einstellung
3. 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache kann hinzugefügt werden
4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)

5.OEM/ODM-Service

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

6.Zertifikatsanzeige

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



CERTIFICATE


Obtained multi-way authoritative certification,
product testing certification, product patent authority,



F&E-Design Design- und Entwicklungsteams aus den USA und Deutschland.
Standardproduktionslinie. Zertifizierte und getestete ausgereifte Produktionslinie und
Qualitätsinspektionsteam. Was uns am meisten am Herzen liegt, ist, dass qualitativ
hochwertige Produkte der Maßstab für die Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit sind.

SHIPPING

Welcome to visit our factory



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month