

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Produktbeschreibung

-----Sichere dauerhafte Haarentfernung bei allen Hauttypen; keine Schmerzen, sehr angenehm während der Behandlung;

-----Geeignet für unerwünschte Haare in Bereichen wie Gesicht, Armen, Achselhöhlen, Brust, Rücken, Bikini, Beinen...

-----Sie können zwischen einem 808-nm- oder 755nm-Griff wählen. Behandeln Sie alle Haarfarben effektiv.

-----1 Minute schnelles Abkühlen. Frequenz 1-10 Hz. Schnelle Behandlung!!!-

NEW



NEW





Für weitere Produktdetails senden Sie uns bitte jetzt eine Anfrage.
Wir bieten einen 24-Stunden-Online-Kommunikationsservice!

Free to be yourself

1 minute of painless hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.

14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours



Über Griff

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**





} 35mm



before after

Large 3.5cm spot size, and integration of three wavelengths
Hair removal is quick, efficient and convenient




One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser




laser rod imported from America. 10million—40million shots. Permanent hair removal



Die 755 808 1064 nm-Technologie ist die fortschrittlichste Technologie für die Haarentfernung aller Arten von Haut..

- * USA Coherent importierte Laserbarren.
- * 10-40 Millionen Schüsse (Neuester Golden Laser Bar)
- * 10bar 12bar 16bar, zur Auswahl.
- * 1000w/1200w/1600w große Leistung,



Behandlungseffekt

Before and After

Traetment comparison





Customer feedback

Ratings&Reviews



m*****a
Georgia

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)

06 Jan 2021

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



New design 1600W diode laser 755 808 1064 diode la...



Big hug with Maggie, she is very kindness and professional. Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd is the best supplier , with high quality and professional package.

If you also need laser machine, strongly recommend them.

0



A*****
Mexico

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)

01 Jan 2021

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



New design 1600W diode laser 755 808 1064 diode la...



estoy muy feliz con mi compra, me llevo mi pedido a tiempo con buen empaque, espero que todo marche bien.. Maggy una excelente persona y vendedora espero tener más compras a futuro gracias

0



M*****a

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)

20 Jan 2021

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



Professional high Power 1600W diode laser hair remo...



super

0



New 14-inch 4K screen



808-nm-Diodenlaser

- * 14-Zoll-True-Color-Touchscreen, der ein super cooles Touch-Erlebnis bietet.
- * OEM-Service wird akzeptiert. Einstellparameter ist ok.
- * Fügen Sie Ihr Logo und Ihre Sprache kostenlos hinzu