

Produktbeschreibung

1200 W 1800 WHaarentfernungsgerät

1. Technisch, passend für alle Haut- und Haartypen.
2. Griffe: Spotgröße 12 * 24 mm, die anderen 12 * 36 mm
3. Schnelle Behandlung: 1-10 Hz Frequenz, in die USA importierte Laserbarren.

MLKJ LIFETIME SERVICE

FIRST COMPANY

THAT OFFERED **2 YEARS** WARRANTY.

1

1 ST. COMPANY

 **24-Hour online**
After-sales service

 **15 Years Laser Beauty**
Device Manufacturer


 **OEM Factories**
Support customization

The advertisement features a dark blue background with a perspective view of a tunnel formed by vertical, slightly curved panels. A large, glowing blue number '1' is centered on a circular platform. The text is in white and blue, with 'FIRST COMPANY' and '2 YEARS WARRANTY' in blue. The MLKJ logo is in the top right corner.

Griff der Haarentfernungsmaschine

Mit dem 1,12 x 24 mm großen Griff können Sie an kleinen Körperteilen arbeiten, z. B. bei der Haarentfernung im Gesicht und an anderen kleinen Stellen.
2,12 x 36 mm können an großen Körperteilen wie Rücken, Arm und Bein verwendet werden.

Working Principle



Dreifache Wellenlänge im Lieferumfang enthalten: 755 nm, 808 nm, 1064 nm

755 nm, geeignet für die Haarentfernung auf heller Haut.

808 nm geeignet für die neutrale Hauthaarentfernung.

1064 nm, geeignet für die Haarentfernung schwarzer Haut.



We can help you

You will see good results after 3 treatments.

- * Painless
- * Permanent
- * No downtime
- * No side-effects



Bildschirmanzeige

4K 14 inch HD screen system



- 1) Große Größe: gebrauchter 14-Zoll-Farb-Touchscreen.
- 2) Mehrere Sprachen: Drei Arten von Hauttypen, einfach zu bedienen.
- 3) OEM-Service: Ihr Logo kann kostenlos auf dem Maschinenbildschirm hinzugefügt werden, akzeptieren Sie Ihre spezielle Sprache.

Product display



Laserbarren	Deutschland/USA importierten 8~16 Barren
Wellenlänge	755 nm, 808 nm, 1064 nm
Laserleistung	1200W 1800W
Punktgröße	12*24mm und 12*36mm
Energie	0-150J/cm ²
Frequenz	1-10Hz
Impulsbreite	0-300 ms
Operative Schnittstelle	14-Zoll-True-Color-Touchscreen
Elektrische Quelle	220V/50HZ oder 110V/60HZ

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Warum uns wählen

- 1) 14 Jahre Fabrikhersteller. 13 Jahre goldener Lieferant in Alibaba.
- 2) 100 % gutes Feedback von allen Kunden.
- 3) After-Sale-Team, das Probleme leicht lösen kann.



COMPANY PROFILE

Shandong Saint Lancy Laser is a professional beauty device company specializes in the development, production, sales and service of beauty equipment,

- *755+808+1064nm Ice Cooling Diode Laser Series,
- * Newest Soprano ice platinum Titanium Series,
- * multi-function series 2 in 1 , 3 in 1, 6 in 1 series, Elight series,
- * Q Switch ND YAG laser series,
- * Fat lossing :Cryolipolysis, RF series ,Cavitation and so on.

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market , mainly used on North America ,South America , Europe ,more than 102 countrys ,

14 years factory ,14 years focusing on the development of beauty equip-ment, Pursuit of higher product quality, Making your business easier!



14 years factory



2 years warranty



132 countries



60000+ customers



We can offer the door to door services by air or by sea just depend on your actual request.Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX.



OUR CUSTOMERS



Machine sold to more than 100 countries, 500+ cooperation clients all over that world

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,